

Alimentation| enfichable 19", AC/DC, VME



Alimentation électrique 19" enfichable pour applications VMEbus

CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Grande plage de Tension d'entrée 90 ... 264 VAC et 130 ... 350 VDC avec correction active du facteur de puissance (PFC)

Signalisation bus VME

3 tensions de sortie

SPÉCIFICATIONS

Table 1/3

Référence catalogue	Type	Compatible avec	Tension d'entrée CA	Puissance	Nombre de tensions de sortie	Tension 1
13100-205	Mode commuté 19"	Systèmes VMEbus	90 – 264V	150W	3	5V
13100-204	Mode commuté 19"	Systèmes VMEbus	90 – 264V	224W	3	5V
13100-203	Mode commuté 19"	Systèmes VMEbus	90 – 264V	224W	3	5V

Table 2/3

Référence catalogue	Intensité 1	Tension 2	Intensité 2	Tension 3	Intensité 3	Hauteur du rack
13100-205	20A	12V	4A	-12V	3A	6U
13100-204	28A	15V	5.6A	-15V	2.4A	6U
13100-203	28A	12V	7A	-12V	3A	6U

Table 3/3

Référence catalogue	Largeur du rack	Profondeur	Quantité par colis	Expédition rapide
13100-205	8HP	171.93mm	1	No
13100-204	12HP	171.93mm	1	No
13100-203	12HP	171.93mm	1	No

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Données de sortie à TU = 0 ... 40 °C.

Puissance de sortie V2 + V3 = 60 W.

Courants de sortie (valeurs UL entre parenthèses) : V1 = 5 V / I1 = 20 A (18 A) V2 = 12 V / I2 = 4 A (3 A) V3 = -12 V / I3 = 3 A (2 A).

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE