

RatiopacPRO Air| Coffret de table, Blindage réalisable à posteriori



Le coffret nVent SCHROFF RatiopacPRO offre une protection électronique pour les montages 19". Ce coffret polyvalent et robuste est simple à convertir pour passer d'un coffret de table à un coffret rackable 19". Il comprend quatre versions différentes. Cette version du coffret offre des capacités de refroidissement avancées et une conception épurée pour les applications de table.

CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Coffret de table préconfiguré conformément à la norme IEC 60297-3-101, pour les cartes Europe et la carte fond de panier avec bande isolante

Blindage CEM réalisable à posteriori

Version avec montants simples, aucune vis visible

Coffret avec ventilation intégrée (2 x 1/2 U)

Construction symétrique, avant et arrière identiques

Ventilation à perforations nid d'abeille dans la plaque supérieure et la plaque de base

Pour cartes de profondeur 160 mm, 220 mm, 280 mm, et 340 mm (en fonction de la profondeur du coffret)

Conforme DIN EN 62368-1

SPÉCIFICATIONS

Charge statique:	25kg
Type de produit:	Coffret
Type:	Coffret pour composants 19"
Blindage électromagnétique:	Non (réalisable a posteriori)

Table 1/3

Référence catalogue	Hauteur du rack	Profondeur	Quantité par colis	Hauteur utile	Largeur utile	Construction du bâti avant
24572-025	3U	255.5mm	1	112.3mm	148mm	Bordure latérale, Glissières horizontales
24572-026	3U	255.5mm	1	112.3mm	219mm	Bordure latérale, Glissières horizontales
24572-027	3U	315.5mm	1	112.3mm	219mm	Bordure latérale, Glissières horizontales
24572-028	3U	315.5mm	1	112.3mm	326mm	Bordure latérale, Glissières horizontales
24572-029	3U	315.5mm	1	112.3mm	432mm	Bordure latérale, Glissières horizontales
24572-030	3U	375.5mm	1	112.3mm	432mm	Bordure latérale, Glissières horizontales
24572-031	3U	435.5mm	1	112.3mm	432mm	Bordure latérale, Glissières horizontales
24572-040	6U	315.5mm	1	245.7mm	219mm	Bordure latérale, Glissières horizontales
24572-041	6U	315.5mm	1	245.7mm	326mm	Bordure latérale, Glissières horizontales
24572-042	6U	315.5mm	1	245.7mm	432mm	Bordure latérale, Glissières horizontales

Référence catalogue	Hauteur durack	Profondeur	Quantité par colis	Hauteur utile	Largeur utile	Construction du bâti avant
24572-043	6U	375.5mm	1	245.7mm	432mm	Bordure latérale, Glissières horizontales
24572-044	6U	435.5mm	1	245.7mm	432mm	Bordure latérale, Glissières horizontales

Table 2/3

Référence catalogue	Option de refroidissement	Conformité	Finition	Hauteur	Matériau	Indice de protection
24572-025	Oui	CEI 60297-3-101, CEI 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Passivé, Revêtement poudré	177mm	Aluminium	IP20
24572-026	Oui	CEI 60297-3-101, CEI 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Passivé, Revêtement poudré	177mm	Aluminium	IP20
24572-027	Oui	CEI 60297-3-101, CEI 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Passivé, Revêtement poudré	177mm	Aluminium	IP20
24572-028	Oui	CEI 60297-3-101, CEI 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Passivé, Revêtement poudré	177mm	Aluminium	IP20
24572-029	Oui	CEI 60297-3-101, CEI 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Passivé, Revêtement poudré	177mm	Aluminium	IP20

Référence catalogue	Option de refroidissement	Conformité	Finition	Hauteur	Matériau	Indice de protection
24572-030	Oui	CEI 60297-3-101, CEI 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Passivé, Revêtement poudré	177mm	Aluminium	IP20
24572-031	Oui	CEI 60297-3-101, CEI 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Passivé, Revêtement poudré	177mm	Aluminium	IP20
24572-040	Oui	CEI 60297-3-101, CEI 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Passivé, Revêtement poudré	310.35mm	Aluminium	IP20
24572-041	Oui	CEI 60297-3-101, CEI 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Passivé, Revêtement poudré	310.35mm	Aluminium	IP20
24572-042	Oui	CEI 60297-3-101, CEI 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Passivé, Revêtement poudré	310.35mm	Aluminium	IP20
24572-043	Oui	CEI 60297-3-101, CEI 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Passivé, Revêtement poudré	310.35mm	Aluminium	IP20
24572-044	Oui	CEI 60297-3-101, CEI 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Passivé, Revêtement poudré	310.35mm	Aluminium	IP20

Table 3/3

Référence catalogue	Largeur du rack	Largeur	Expédition rapide
---------------------	-----------------	---------	-------------------

24572-025	28HP	164.4mm	No
24572-026	42HP	235.5mm	No
24572-027	42HP	235.5mm	No
24572-028	63HP	342.4mm	No
24572-029	84HP	448.9mm	No
24572-030	84HP	448.9mm	No
24572-031	84HP	448.9mm	No
24572-040	42HP	235.5mm	No
24572-041	63HP	342.4mm	No
24572-042	84HP	448.9mm	No
24572-043	84HP	448.9mm	No
24572-044	84HP	448.9mm	No

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Modifications (teintes et dimensions spécifiques)

Solutions personnalisées (découpes dans le capot supérieur, capot inférieur ou flanc)

Service de montage à partir d'une pièce.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE