


Poignée statique, aluminium profilé, forme trapézoïdale



La poignée profilé aluminium statique, de forme trapézoïdale peut être montée sur une face avant pour l'extraction du circuit imprimé.

CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Poignée profilée en aluminium

SPÉCIFICATIONS

Matériau:	Aluminium
Finition:	Anodisé
Compatible avec:	Faces avant
Type de produit:	Poignée


Type: Statique

Table 1/1

Référence catalogue	Largeur du rack	Quantité par colis	Type de poignée	Couleur	Largeur (W)	Expédition rapide
20809-281	3HP	1	Profilé aluminium	Argent	13.8mm	No
20809-284	6HP	1	Profilé aluminium	Argent	29mm	No
20809-286	8HP	1	Profilé aluminium	Argent	39.2mm	No
20809-289	12HP	1	Profilé aluminium	Argent	59.6mm	No
20809-291	21HP	1	Profilé aluminium	Argent	105.2mm	No
20809-292	28HP	1	Profilé aluminium	Argent	140.8mm	No
20809-293	42HP	1	Profilé aluminium	Argent	212mm	No
30809-428		1	Profilé aluminium	Argent	1000mm	No
20809-282	4HP	1	Profilé aluminium	Argent	18.9mm	No
20809-283	5HP	1	Profilé aluminium	Argent	24mm	No
20809-285	7HP	1	Profilé aluminium	Argent	34.1mm	No
20809-287	9HP	1	Profilé aluminium	Argent	44.3mm	No
20809-288	10HP	1	Profilé aluminium	Argent	49.4mm	No
20809-290	14HP	1	Profilé aluminium	Argent	69.7mm	No

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Veuillez noter que certains articles sont livrés selon des tailles de lots définies (SPQ, par ex. 5 pièces, 10 pièces, 50 pièces, etc.). Dans le cas d'une quantité commandée différente (par ex. 2 pièces), la quantité pourra être automatiquement augmentée à la taille de lot supérieure = lot de livraison standard.



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE