


Poignée statique en matière plastique, de forme trapézoïdale, Noir



La poignée statique en matière plastique, de forme trapézoïdale et de couleur noire, peut être montée sur une face avant pour faciliter l'extraction de la carte.

CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Avec plaque de repérage séparée, Aluminium 1,5 mm

Poignée, PC, UL 94 V-0

SPÉCIFICATIONS

Compatible avec:	Faces avant
Type de produit:	Poignée
Matériau:	Polycarbonate

Type: Statique

Table 1/2

Référence catalogue	Largeur du rack	Quantité par colis	Type de poignée	Indice d'inflammabilité	Couleur	Conformité
20808-082	7HP	1	Trapézoïdale, statique	UL® 94V-0	Noir	EN 45545-2, R22-R24, HL3, CEI 60297-3-101
20808-088	21HP	1	Trapézoïdale, statique	UL® 94V-0	Noir	EN 45545-2, R22-R24, HL3, CEI 60297-3-101
20808-089	28HP	1	Trapézoïdale, statique	UL® 94V-0	Noir	EN 45545-2, R22-R24, HL3, CEI 60297-3-101
20808-090	40HP	1	Trapézoïdale, statique	UL® 94V-0	Noir	EN 45545-2, R22-R24, HL3, CEI 60297-3-101
20808-091	42HP	1	Trapézoïdale, statique	UL® 94V-0	Noir	EN 45545-2, R22-R24, HL3, CEI 60297-3-101
20808-080	5HP	1	Trapézoïdale, statique	UL® 94V-0	Noir	EN 45545-2, R22-R24, HL3, CEI 60297-3-101
20808-081	6HP	1	Trapézoïdale, statique	UL® 94V-0	Noir	EN 45545-2, R22-R24, HL3, CEI 60297-3-101
20808-083	8HP	1	Trapézoïdale, statique	UL® 94V-0	Noir	EN 45545-2, R22-R24, HL3, CEI 60297-3-101
20808-084	9HP	1	Trapézoïdale, statique	UL® 94V-0	Noir	EN 45545-2, R22-R24, HL3, CEI 60297-3-101
20808-085	10HP	1	Trapézoïdale, statique	UL® 94V-0	Noir	EN 45545-2, R22-R24, HL3, CEI 60297-3-101

Référence catalogue	Largeur du rack	Quantité par colis	Type de poignée	Indice d'inflammabilité	Couleur	Conformité
20808-086	12HP	1	Trapézoïdale, statique	UL® 94V-0	Noir	EN 45545-2, R22-R24, HL3, CEI 60297-3-101
20808-087	14HP	1	Trapézoïdale, statique	UL® 94V-0	Noir	EN 45545-2, R22-R24, HL3, CEI 60297-3-101
20809-396	3HP	1	Trapézoïdale, statique	UL® 94V-0	Noir	EN 45545-2, R22-R24, HL3, CEI 60297-3-101
20809-397	4HP	1	Trapézoïdale, statique	UL® 94V-0	Noir	EN 45545-2, R22-R24, HL3, CEI 60297-3-101

Table 2/2

Référence catalogue	Largeur (W)	Expédition rapide
20808-082	34.1mm	No
20808-088	105.2mm	No
20808-089	140.8mm	No
20808-090	201.8mm	No
20808-091	212mm	No
20808-080	24mm	No
20808-081	29mm	No
20808-083	39.2mm	No
20808-084	44.3mm	No
20808-085	49.4mm	No


Référence catalogue	Largeur (W)	Expédition rapide
20808-086	59.6mm	No
20808-087	69.7mm	No
20809-396	13.8mm	No
20809-397	18.9mm	No

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Veuillez noter que certains articles sont livrés selon des tailles de lots définies (SPQ, par ex. 5 pièces, 10 pièces, 50 pièces, etc.). Dans le cas d'une quantité commandée différente (par ex. 2 pièces), la quantité pourra être automatiquement augmentée à la taille de lot supérieure = lot de livraison standard.

Non compatible avec un clip de fixation (21101-239).

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE