


Poignée statique en matière plastique, de forme trapézoïdale, Gris



La poignée en plastique statique, de forme trapézoïdale et de couleur grise peut être montée sur une face avant pour l'extraction du circuit imprimé.

CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Avec plaque de repérage séparée, Aluminium 1,5 mm

Poignée, PC, UL 94 V-0

SPÉCIFICATIONS

Compatible avec:	Faces avant
Type de produit:	Poignée
Matériau:	Polyphénylène éther

Type: Statique

Table 1/2

Référence catalogue	Largeur du rack	Quantité par colis	Type de poignée	Indice d'inflammabilité	Couleur	Code couleur
20808-062	8HP	1	Trapézoïdale, statique	UL® 94V-0	Gris clair	RAL 7035
20808-004	10HP	1	Trapézoïdale, statique	UL® 94V-0	Gris clair	RAL 7035
20808-067	28HP	1	Trapézoïdale, statique	UL® 94V-0	Gris clair	RAL 7035
20808-009	40HP	1	Trapézoïdale, statique	UL® 94V-0	Gris	
20808-068	42HP	1	Trapézoïdale, statique	UL® 94V-0	Gris clair	RAL 7035
20808-012	61HP	1	Trapézoïdale, statique	UL® 94V-0	Gris	
20808-003	5HP	1	Trapézoïdale, statique	UL® 94V-0	Gris clair	RAL 7035
20808-060	6HP	1	Trapézoïdale, statique	UL® 94V-0	Gris clair	RAL 7035
20808-061	7HP	1	Trapézoïdale, statique	UL® 94V-0	Gris clair	RAL 7035
20808-063	9HP	1	Trapézoïdale, statique	UL® 94V-0	Gris	
20808-064	12HP	1	Trapézoïdale, statique	UL® 94V-0	Gris clair	RAL 7035
20808-065	14HP	1	Trapézoïdale, statique	UL® 94V-0	Gris clair	RAL 7035
20808-066	21HP	1	Trapézoïdale, statique	UL® 94V-0	Gris clair	RAL 7035
20809-294	3HP	1	Trapézoïdale, statique	UL® 94V-0	Gris clair	RAL 7035
20809-295	4HP	1	Trapézoïdale, statique	UL® 94V-0	Gris clair	RAL 7035

Table 2/2

Référence catalogue	Conformité	Profondeur (D)	Hauteur (H)	Largeur (W)	Expédition rapide
---------------------	------------	----------------	-------------	-------------	-------------------


20808-062	EN 45545-2, R22-R24, HL3, CEI 60297-3-101	14mm	15.4mm	39.2mm	No
20808-004	EN 45545-2, R22-R24, HL3, CEI 60297-3-101	14mm	15.4mm	49.4mm	No
20808-067	EN 45545-2, R22-R24, HL3, CEI 60297-3-101	14mm	15.4mm	140.8mm	No
20808-009	EN 45545-2, R22-R24, HL3, CEI 60297-3-101			201.8mm	No
20808-068	EN 45545-2, R22-R24, HL3, CEI 60297-3-101	14mm	15.4mm	212mm	No
20808-012	EN 45545-2, R22-R24, HL3, CEI 60297-3-101			308.5mm	No
20808-003	EN 45545-2, R22-R24, HL3, CEI 60297-3-101	14mm	15.4mm	24mm	No
20808-060	EN 45545-2, R22-R24, HL3, CEI 60297-3-101	14mm	15.4mm	29mm	No
20808-061	EN 45545-2, R22-R24, HL3, CEI 60297-3-101	14mm	15.4mm	34.1mm	No
20808-063	EN 45545-2, R22-R24, HL3, CEI 60297-3-101			44.3mm	No
20808-064	EN 45545-2, R22-R24, HL3, CEI 60297-3-101	14mm	15.4mm	59.6mm	No
20808-065	EN 45545-2, R22-R24, HL3, CEI 60297-3-101	14mm	15.4mm	69.7mm	No
20808-066	EN 45545-2, R22-R24, HL3, CEI 60297-3-101	14mm	15.4mm	105.2mm	No
20809-294	EN 45545-2, R22-R24, HL3, CEI 60297-3-101	16.3mm	15.4mm	13.8mm	No
20809-295	EN 45545-2, R22-R24, HL3, CEI 60297-3-101	16.3mm	15.4mm	18.9mm	No

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Veuillez noter que certains articles sont livrés selon des tailles de lots définies (SPQ, par ex. 5 pièces, 10 pièces, 50 pièces, etc.). Dans le cas d'une quantité commandée différente (par ex. 2 pièces), la quantité pourra être automatiquement augmentée à la taille de lot supérieure = lot de livraison standard.

Non compatible avec un clip de fixation (21101-239).

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE