

Poignée souple universelle, 22 or 25 mm

La poignée souple universelle peut être montée sur les flancs des coffrets.



CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Charge statique admissible jusqu'à 20 kg

SPÉCIFICATIONS

- Compatible avec:** Coffrets
- Famille de produits:** RatiopacPRO; RatiopacPRO Air; PropacPRO; CompacPRO; Comptec
- Type de produit:** Poignée

Table 1/1

Référence catalogue	Longueur	Quantité par colis	Type de poignée	Couleur	Largeur	Expédition rapide
10504-002	170mm	1	Bracelet	Noir	22mm	No
20850-249	230mm	1	Bracelet	Gris	25mm	No
10504-003	240mm	1	Bracelet	Noir	22mm	No

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE