

Glissière télescopique universel, 2 U

Glissière télescopique universelle avec extension > 100 % et jusqu'à 61 kg de capacité de charge.



CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Largeur de glissière k = 16 mm, largeur max. des étagères/tiroirs w = 417 mm

Montage latéral sur montants 19" (le plan 19" reste libre pour la fixation d'étagères/tiroirs)

Butée de fin de course

Longueur de course > 100 %

Charge statique admissible par paire 46 - 61 kg

SPÉCIFICATIONS

| | |
|-------------------------|------------------------|
| Matériau: | Acier |
| Type de produit: | Glissière télescopique |
| Finition: | Zingué |

Table 1/1

| Référence catalogue | Longueur | Quantité par colis | Charge statique | Type | Expédition rapide |
|---------------------|----------|--------------------|-----------------|-----------|-------------------|
| 20110-100 | 305mm | 2 | 61kg | Universel | No |

| Référence catalogue | Longueur | Quantité par colis | Charge statique | Type | Expédition rapide |
|---------------------|----------|--------------------|-----------------|-----------|-------------------|
| 20110-101 | 356mm | 2 | 60kg | Universel | No |
| 20110-102 | 406mm | 2 | 58kg | Universel | No |
| 20110-105 | 559mm | 2 | 52kg | Universel | No |
| 20110-103 | 457mm | 2 | 57kg | Universel | No |
| 20110-104 | 508mm | 2 | 55kg | Universel | No |
| 20110-106 | 610mm | 2 | 50kg | Universel | No |
| 20110-107 | 660mm | 2 | 48kg | Universel | No |
| 20110-108 | 711mm | 2 | 46kg | Universel | No |

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Pour monter sur un plan 19", veuillez commander le kit de montage séparément. Les glissières télescopiques universelles peuvent également être montées sans composants supplémentaires dans des applications non standard, et donc autres que des armoires 19".

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

All locations

+1.763.422.2661

Chat with us:

nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany

+49.7082.794.0

Betschdorf, France

+33.3.88.90.64.90

Warsaw, Poland

+48.22.209.98.35

Assago, Italy

+39.02.932.7141

Chat with us:

nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, China

+86.532.8771.6101

Singapore

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chat with us:

nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates

+971.4.378.1700

Bangalore, India

+91.80.6715.2001

Istanbul, Turkey

+90.216.250.7374

Chat with us:

nvent.com/schroff



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE