

Thermostat à affichage numérique

Thermostat avec affichage numérique pour applications 230 et 115 V et affichage en °C ou °F



CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Plage de réglages de -50 à +100 °C (hystérésis 0 ... 10 °C)

Affichage en segments rouges de 3 caractères

Programmable (sécurisé contre toute opération non autorisée)

Affichage commutable de °C à °F

SPÉCIFICATIONS

Table 1/1

Référence catalogue	Tension CA	Matériau	Quantité par colis	Expédition rapide
60715-133	115V	Polycarbonate, ABS	1	No
60715-132	230V	Polycarbonate, ABS	1	No

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout

autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE