

Varistar CP| Tôle plancher , Monobloc, avec découpes latérales passe-câbles, pour Bâti Statique

Tôle plancher Varistar CP, monobloc, avec passe-câbles latéral.



FONCTIONS

La plaque de base est ouverte sur le côté ; l'ouverture peut être recouverte avec un joint balai

SPÉCIFICATIONS

Type de produit: Base baie/bâti

Matériau: Acier

Table 1/2

Référence catalogue	Largeur	Profondeur	Quantité par colis	Couleur	Code couleur	Finition
21630-134	600mm	1000mm	1	Gris foncé	RAL 7021	Revêtement poudré
21630-139	800mm	1200mm	1	Gris foncé	RAL 7021	Revêtement poudré
21630-138	800mm	1100mm	1	Gris foncé	RAL 7021	Revêtement poudré
21630-137	800mm	1000mm	1	Gris foncé	RAL 7021	Revêtement poudré
21630-136	600mm	1200mm	1	Gris foncé	RAL 7021	Revêtement poudré

Référence catalogue	Largeur	Profondeur	Quantité par colis	Couleur	Code couleur	Finition
21630-135	600mm	1100mm	1	Gris foncé	RAL 7021	Revêtement poudré

Table 2/2

Référence catalogue	Type	Expédition rapide
21630-134	Tôle plancher, passage de câbles	No
21630-139	Tôle plancher, passage de câbles	No
21630-138	Tôle plancher, passage de câbles	No
21630-137	Tôle plancher, passage de câbles	No
21630-136	Tôle plancher, passage de câbles	No
21630-135	Tôle plancher, passage de câbles	No

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Veuillez commander le joint balai séparément.

Veuillez acheter le kit de mise à la masse séparément.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE