


Varistar CP| Tôle plancher, Monobloc

La tôle est de surface pleine et couvre le plancher de la baie.



FONCTIONS

Tôle plancher pleine pour obturation du fond de baie

Montage par l'extérieur

SPÉCIFICATIONS

Type de produit: Base baie/bâti

Matériau: Acier

Table 1/2

Référence catalogue	Largeur	Profondeur	Quantité par colis	Couleur	Code couleur	Finition
21630-629	600mm	600mm	1			Galvanisé à chaud
21630-630	600mm	800mm	1			Galvanisé à chaud
21630-635	800mm	600mm	1			Galvanisé à chaud
21630-636	800mm	800mm	1			Galvanisé à chaud
21630-628	600mm	300mm	1			Galvanisé à chaud
21630-631	600mm	900mm	1			Galvanisé à chaud

Référence catalogue	Largeur	Profondeur	Quantité par colis	Couleur	Code couleur	Finition
21630-632	600mm	1000mm	1			Galvanisé à chaud
21630-637	800mm	900mm	1			Galvanisé à chaud
21630-638	800mm	1000mm	1			Galvanisé à chaud
21630-320	600mm	300mm	1	Gris foncé	RAL 7021	Revêtement poudré
21630-322	600mm	600mm	1	Gris foncé	RAL 7021	Revêtement poudré
21630-323	600mm	800mm	1	Gris foncé	RAL 7021	Revêtement poudré
21630-324	600mm	900mm	1	Gris foncé	RAL 7021	Revêtement poudré
21630-325	600mm	1000mm	1	Gris foncé	RAL 7021	Revêtement poudré
21630-326	600mm	1100mm	1	Gris foncé	RAL 7021	Revêtement poudré
21630-327	600mm	1200mm	1	Gris foncé	RAL 7021	Revêtement poudré
21630-330	800mm	600mm	1	Gris foncé	RAL 7021	Revêtement poudré
21630-331	800mm	800mm	1	Gris foncé	RAL 7021	Revêtement poudré
21630-332	800mm	900mm	1	Gris foncé	RAL 7021	Revêtement poudré
21630-333	800mm	1000mm	1	Gris foncé	RAL 7021	Revêtement poudré
21630-334	800mm	1100mm	1	Gris foncé	RAL 7021	Revêtement poudré
21630-335	800mm	1200mm	1	Gris foncé	RAL 7021	Revêtement poudré
21630-633	600mm	1100mm	1			Galvanisé à chaud
21630-634	600mm	1200mm	1			Galvanisé à chaud

Référence catalogue	Largeur	Profondeur	Quantité par colis	Couleur	Code couleur	Finition
21630-639	800mm	1100mm	1			Galvanisé à chaud
21630-640	800mm	1200mm	1			Galvanisé à chaud

Table 2/2

Référence catalogue	Expédition rapide
21630-629	No
21630-630	No
21630-635	No
21630-636	No
21630-628	No
21630-631	No
21630-632	No
21630-637	No
21630-638	No
21630-320	No
21630-322	No
21630-323	No
21630-324	No
21630-325	No
21630-326	No

Référence catalogue	Expédition rapide
21630-327	No
21630-330	No
21630-331	No
21630-332	No
21630-333	No
21630-334	No
21630-335	No
21630-633	No
21630-634	No
21630-639	No
21630-640	No

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Cette tôle plancher est utilisée pour les applications qui ne nécessitent pas d'entrée de câble par la bas.

Veuillez acheter le kit de mise à la masse séparément.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE