

Varistar CP| Cadre enjoliveur



FONCTIONS

Plan 19" intégré dans le cadre enjoliveur

Aluminium, cadre enjoliveur pour baie sans porte

Ouvert à l'avant, aucune porte ne peut être installée

SPÉCIFICATIONS

Matériau: Aluminium
Type de produit: Cadre baie/bâti
Indice de protection: IP20

Table 1/2

Référence catalogue	Hauteur du rack	Hauteur	Largeur	Quantité par colis	Couleur	Code couleur
21630-314	47U	2200mm	600mm	1	Gris foncé	RAL 7021
21630-309	24U	1200mm	600mm	1	Gris foncé	RAL 7021
21630-313	42U	2000mm	600mm	1	Gris foncé	RAL 7021
21630-312	38U	1800mm	600mm	1	Gris foncé	RAL 7021
21630-311	33U	1600mm	600mm	1	Gris foncé	RAL 7021

Référence catalogue	Hauteur durack	Hauteur	Largeur	Quantité par colis	Couleur	Code couleur
21630-310	29U	1400mm	600mm	1	Gris foncé	RAL 7021

Table 2/2

Référence catalogue	Finition	Matériau du bâti	Type	Compatible avec	Expédition rapide
21630-314	Revêtement poudré	Acier	Cadre enjoliveur	Varistar CP	No
21630-309	Revêtement poudré	Acier	Cadre enjoliveur	Varistar CP	No
21630-313	Revêtement poudré	Acier	Cadre enjoliveur	Varistar CP	No
21630-312	Revêtement poudré	Acier	Cadre enjoliveur	Varistar CP	No
21630-311	Revêtement poudré	Acier	Cadre enjoliveur	Varistar CP	No
21630-310	Revêtement poudré	Acier	Cadre enjoliveur	Varistar CP	No

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Veuillez acheter le kit de mise à la masse séparément.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE