

Varistar CP| Porte Double Perforée, Verrouillage 3 points



Double porte perforée en acier Varistar CP, perforée, avec verrouillage à 3 points pour applications avec indice de protection IP 20

FONCTIONS

Porte en acier double, perforée, avec verrouillage à 3 point pour classe de protection IP 20

Poignée pivotante encastrable avec insert de serrure à clé (2 clés)

Charnières 180°

Montage standard, serrure montée sur la droite

Possibilité de monter ultérieurement une poignée à levier 24630003 et un cylindre de sûreté DIN avec clés ou bouton-poussoir.

SPÉCIFICATIONS

Type de verrouillage: Verrouillage à 3 points

Type de produit: Porte de baie

Indice de protection: IP20

Matériau: Acier

Table 1/2

Référence catalogue	Hauteur du rack	Hauteur	Largeur	Quantité par colis	Couleur	Code couleur
21630-448	24U	1200mm	600mm	1	Gris foncé	RAL 7021
21630-449	24U	1200mm	800mm	1	Gris foncé	RAL 7021
21630-450	29U	1400mm	600mm	1	Gris foncé	RAL 7021

Référence catalogue	Hauteur durack	Hauteur	Largeur	Quantité par colis	Couleur	Code couleur
21630-451	29U	1400mm	800mm	1	Gris foncé	RAL 7021
21630-452	33U	1600mm	600mm	1	Gris foncé	RAL 7021
21630-453	33U	1600mm	800mm	1	Gris foncé	RAL 7021
21630-454	38U	1800mm	600mm	1	Gris foncé	RAL 7021
21630-455	38U	1800mm	800mm	1	Gris foncé	RAL 7021
21630-020	42U	2000mm	600mm	1	Gris foncé	RAL 7021
21630-027	42U	2000mm	800mm	1	Gris foncé	RAL 7021
21630-021	47U	2200mm	600mm	1	Gris foncé	RAL 7021
21630-028	47U	2200mm	800mm	1	Gris foncé	RAL 7021
21630-022	52U	2450mm	600mm	1	Gris foncé	RAL 7021
21630-029	52U	2450mm	800mm	1	Gris foncé	RAL 7021

Table 2/2

Référence catalogue	Conformité	Finition	Type	Compatible avec	Expédition rapide
21630-448	CEI 61587-1, CEI 61587-3	Revêtement poudré	Double porte en acier, perforée	Varistar CP	No
21630-449	CEI 61587-1, CEI 61587-3	Revêtement poudré	Double porte en acier, perforée	Varistar CP	No
21630-450	CEI 61587-1, CEI 61587-3	Revêtement poudré	Double porte en acier, perforée	Varistar CP	No
21630-451	CEI 61587-1, CEI 61587-3	Revêtement poudré	Double porte en acier, perforée	Varistar CP	No
21630-452	CEI 61587-1, CEI 61587-3	Revêtement poudré	Double porte en acier, perforée	Varistar CP	No

Référence catalogue	Conformité	Finition	Type	Compatible avec	Expédition rapide
21630-453	CEI 61587-1, CEI 61587-3	Revêtement poudré	Double porte en acier, perforée	Varistar CP	No
21630-454	CEI 61587-1, CEI 61587-3	Revêtement poudré	Double porte en acier, perforée	Varistar CP	No
21630-455	CEI 61587-1, CEI 61587-3	Revêtement poudré	Double porte en acier, perforée	Varistar CP	No
21630-020	CEI 61587-1, CEI 61587-3	Revêtement poudré	Double porte en acier, perforée	Varistar CP	No
21630-027	CEI 61587-1, CEI 61587-3	Revêtement poudré	Double porte en acier, perforée	Varistar CP	No
21630-021	CEI 61587-1, CEI 61587-3	Revêtement poudré	Double porte en acier, perforée	Varistar CP	No
21630-028	CEI 61587-1, CEI 61587-3	Revêtement poudré	Double porte en acier, perforée	Varistar CP	No
21630-022	CEI 61587-1, CEI 61587-3	Revêtement poudré	Double porte en acier, perforée	Varistar CP	No
21630-029	CEI 61587-1, CEI 61587-3	Revêtement poudré	Double porte en acier, perforée	Varistar CP	No

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Portes 24 U - 33 U IP 20 avec 2 charnières, portes 38 U - 52 U IP 20 avec 3 charnières pour assurer des fermetures IP20 robustes pour les armoires plus grandes

Veuillez commander la poignée à levier 24630003 et la serrure DIN séparément si vous souhaitez remplacer la poignée à levier avec serrure 1333 DIN.

Veuillez acheter le kit de mise à la masse séparément.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE