

# Varistar CP| Panneau Arrière Réduit, avec balais



Panneau arrière réduit, maintenant disponible en tant que kit complet pour une meilleure gestion du câblage.

L'espace de gestion de câblage est recouvert d'un joint balai pour des espaces internes plus propres.

## FONCTIONS

Hauteur de la plaque de raccordement 400 mm

Plaque de raccordement avec joint balai

La hauteur de la face arrière est inférieure de 400 mm à la hauteur de la baie

## SPÉCIFICATIONS

**Type de produit:** Porte de baie

**Indice de protection:** IP20

**Matériau:** Acier

Table 1/2

| Référence catalogue | Hauteur du rack | Hauteur | Largeur | Quantité par colis | Couleur    | Code couleur |
|---------------------|-----------------|---------|---------|--------------------|------------|--------------|
| 21630-370           | 47U             | 2200mm  | 600mm   | 1                  | Gris foncé | RAL 7021     |
| 21630-366           | 38U             | 1800mm  | 600mm   | 1                  | Gris foncé | RAL 7021     |
| 21630-371           | 47U             | 2200mm  | 800mm   | 1                  | Gris foncé | RAL 7021     |
| 21630-368           | 42U             | 2000mm  | 600mm   | 1                  | Gris foncé | RAL 7021     |
| 21630-367           | 38U             | 1800mm  | 800mm   | 1                  | Gris foncé | RAL 7021     |

| Référence catalogue | Hauteur durack | Hauteur | Largeur | Quantité par colis | Couleur    | Code couleur |
|---------------------|----------------|---------|---------|--------------------|------------|--------------|
| 21630-369           | 42U            | 2000mm  | 800mm   | 1                  | Gris foncé | RAL 7021     |

Table 2/2

| Référence catalogue | Finition          | Expédition rapide |
|---------------------|-------------------|-------------------|
| 21630-370           | Revêtement poudré | No                |
| 21630-366           | Revêtement poudré | No                |
| 21630-371           | Revêtement poudré | No                |
| 21630-368           | Revêtement poudré | No                |
| 21630-367           | Revêtement poudré | No                |
| 21630-369           | Revêtement poudré | No                |

## INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Veuillez acheter le kit de mise à la masse séparément.

## AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

#### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

#### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

#### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

#### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)



Notre gamme complète de marques:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**