


Varistar CP| Tôle plancher, IP55, Monobloc, Simisque

La tôle est de surface pleine et couvre le plancher de la baie.



FONCTIONS

Tôle plancher pleine pour obturation du fond de baie

Montage par l'extérieur

SPÉCIFICATIONS

Type de produit: Base baie/bâti

Indice de protection: IP55

Matériau: Acier

Table 1/2

Référence catalogue	Largeur	Profondeur	Quantité par colis	Couleur	Code couleur	Conformité
20630-301	600mm	600mm	1	Gris foncé	RAL 7021	CEI 61587-1, CEI 61587-2, CEI 60529
20630-302	600mm	800mm	1	Gris foncé	RAL 7021	CEI 61587-1, CEI 61587-2, CEI 60529
20630-303	1000mm	1000mm	1	Gris foncé	RAL 7021	CEI 61587-1, CEI 61587-2, CEI 60529
20630-304	600mm	1200mm	1	Gris foncé	RAL 7021	CEI 61587-1, CEI 61587-2, CEI 60529

Référence catalogue	Largeur	Profondeur	Quantité par colis	Couleur	Code couleur	Conformité
20630-305	800mm	600mm	1	Gris foncé	RAL 7021	CEI 61587-1, CEI 61587-2, CEI 60529
20630-306	800mm	800mm	1	Gris foncé	RAL 7021	CEI 61587-1, CEI 61587-2, CEI 60529
20630-307	800mm	1000mm	1	Gris foncé	RAL 7021	CEI 61587-1, CEI 61587-2, CEI 60529
20630-308	1200mm	1200mm	1	Gris foncé	RAL 7021	CEI 61587-1, CEI 61587-2, CEI 60529

Table 2/2

Référence catalogue	Finition	Type	Compatible avec	Expédition rapide
20630-301	Revêtement poudré	Plaque de base, brute	Varistar CP	No
20630-302	Revêtement poudré	Plaque de base, brute	Varistar CP	No
20630-303	Revêtement poudré	Plaque de base, brute	Varistar CP	No
20630-304	Revêtement poudré	Plaque de base, brute	Varistar CP	No
20630-305	Revêtement poudré	Plaque de base, brute	Varistar CP	No
20630-306	Revêtement poudré	Plaque de base, brute	Varistar CP	No
20630-307	Revêtement poudré	Plaque de base, brute	Varistar CP	No
20630-308	Revêtement poudré	Plaque de base, brute	Varistar CP	No

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Cette tôle plancher est utilisée pour les applications qui ne nécessitent pas d'entrée de câble par la bas.

Veuillez acheter le kit de mise à la masse séparément.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE