

Varistar CP| Porte Perforée, Verrouillage Électronique 3 points



Porte en acier perforée Varistar CP avec verrouillage à 3 points pour les applications IP 20.

FONCTIONS

Porte en acier perforée avec verrouillage à 3 points pour indice de protection IP 20

Poignée pivotante encastrable avec bouton-poussoir intégré

Charnières 180°

SPÉCIFICATIONS

Type de verrouillage: Verrouillage à 3 points, électronique

Type de produit: Porte de baie

Indice de protection: IP20

Matériau: Acier

Table 1/2

Référence catalogue	Hauteur du rack	Hauteur	Largeur	Type	Quantité par colis	Couleur
21630-814	42U	2000mm	600mm	Porte en acier, avec perforations, Charnières à gauche	1	Gris foncé
21630-815	47U	2200mm	600mm	Porte en acier, avec perforations, Charnières à gauche	1	Gris foncé

Référence catalogue	Hauteur durack	Hauteur	Largeur	Type	Quantité par colis	Couleur
21630-816	52U	2450mm	600mm	Porte en acier, avec perforations, Charnières à gauche	1	Gris foncé
21630-817	42U	2000mm	800mm	Porte en acier, avec perforations, Charnières à gauche	1	Gris foncé
21630-818	47U	2200mm	800mm	Porte en acier, avec perforations, Charnières à gauche	1	Gris foncé
21630-819	52U	2450mm	800mm	Porte en acier, avec perforations, Charnières à gauche	1	Gris foncé
21630-895	42U	2000mm	600mm	Porte en acier, avec perforations, Charnières à droite	1	Gris foncé
21630-896	47U	2200mm	600mm	Porte en acier, avec perforations, Charnières à droite	1	Gris foncé
21630-897	52U	2450mm	600mm	Porte en acier, avec perforations, Charnières à droite	1	Gris foncé
21630-898	42U	2000mm	800mm	Porte en acier, avec perforations, Charnières à droite	1	Gris foncé
21630-899	42U	2000mm	800mm	Porte en acier, avec perforations, Charnières à droite	1	Gris foncé

Référence catalogue	Hauteur durack	Hauteur	Largeur	Type	Quantité par colis	Couleur
21630-900	52U	2450mm	800mm	Porte en acier, avec perforations, Charnières à droite	1	Gris foncé

Table 2/2

Référence catalogue	Code couleur	Conformité	Finition	Compatible avec	Expédition rapide
21630-814	RAL 7021	CEI 61587-1	Revêtement poudré	Varistar CP	No
21630-815	RAL 7021	CEI 61587-1	Revêtement poudré	Varistar CP	No
21630-816	RAL 7021	CEI 61587-1	Revêtement poudré	Varistar CP	No
21630-817	RAL 7021	CEI 61587-1	Revêtement poudré	Varistar CP	No
21630-818	RAL 7021	CEI 61587-1	Revêtement poudré	Varistar CP	No
21630-819	RAL 7021	CEI 61587-1	Revêtement poudré	Varistar CP	No
21630-895	RAL 7021	CEI 61587-1	Revêtement poudré	Varistar CP	No
21630-896	RAL 7021	CEI 61587-1	Revêtement poudré	Varistar CP	No
21630-897	RAL 7021	CEI 61587-1	Revêtement poudré	Varistar CP	No
21630-898	RAL 7021	CEI 61587-1	Revêtement poudré	Varistar CP	No
21630-899	RAL 7021	CEI 61587-1	Revêtement poudré	Varistar CP	No
21630-900	RAL 7021	CEI 61587-1	Revêtement poudré	Varistar CP	No

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Veuillez commander le cylindre de sûreté DIN pour la poignée à levier séparément.

Veuillez acheter le kit de mise à la masse séparément.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE