


Varistar CP| Cadre pivotant, pour largeur 600



Le cadre pivotant 19" permet l'installation de bacs à cartes tout en facilitant l'accès aux câbles par l'arrière.

Le cadre pivotant Varistar CP a une capacité de charge de 150 KG, mouvement de 120° et point de pivot flexible.

FONCTIONS

Pour pleine hauteur ou montage partiel

Point de rotation au choix à droite ou à gauche

Peut accueillir des châssis 19" et des bacs à cartes 19" (profondeur max. de 200 mm)

SPÉCIFICATIONS

Largeur:	600mm
Type de produit:	Cadre baie/bâti
Matériau:	Acier

Table 1/2

Référence catalogue	Hauteur du rack	Quantité par colis	Couleur	Code couleur	Finition	Hauteur
21630-668	24U	1	Gris foncé	RAL 7021	Revêtement poudré	1200mm
21630-678	47U	1	Gris foncé	RAL 7021	Revêtement poudré	2200mm
21630-676	42U	1	Gris foncé	RAL 7021	Revêtement poudré	2000mm
21630-674	38U	1	Gris foncé	RAL 7021	Revêtement poudré	1800mm
21630-672	33U	1	Gris foncé	RAL 7021	Revêtement poudré	1600mm
21630-670	29U	1	Gris foncé	RAL 7021	Revêtement poudré	1400mm

Table 2/2

Référence catalogue	Indice de protection	Expédition rapide
21630-668	IP20	No
21630-678	IP20	No
21630-676	IP20	No
21630-674	IP20	No
21630-672	IP20	No
21630-670	IP20	No

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Les cadres pivotants 19" sont montés directement sur le bâti de l'armoire ou sur des traverses de profondeur pour un réglage en profondeur au pas de 50 mm.

Veuillez acheter le kit de mise à la masse séparément.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE