


Carte fond de panier| VME64x



Les cartes fonds de panier nVent SCHROFF VME64x bénéficient d'une excellente suppression des bruits haute fréquence et de valeurs MTBF très élevées grâce à des condensateurs céramiques et à la technologie de fabrication CMS.

CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Conforme à la norme ANSI/VITA 1-1994 VME64, ANSI/VITA 1.1-1997 VME64 Extension Standard, ANSI/VITA 1.5-2003 Spécification de VME2eSST, ANSI/VITA 1.7-2003 Increased Current Level, ANSI/VITA 38 System Management on VME

Carte fond de panier monolithique, 6U avec niveaux J1 et J2

Connexion et déconnexion de la masse électrique et de la masse mécanique au moyen des vis

Terminaison passive

Electronic Daisy Chain (EDC) automatique

Les tensions d'alimentation peuvent être appliquées via des powerbugs (cosse à anneau M4) ou FASTON

Connecteur Utility pour les signaux d'état

Connecteur pour tensions supplémentaires V1/V2

Connecteur SMB (System Management Bus) selon VITA38

SPÉCIFICATIONS

Table 1/2

Référence catalogue	Type de produit	Nombre de Slots	Hauteur du rack	Type de cartes fond de panier	Système de slot	Largeur du slot
---------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-------------------------------	-----------------	-----------------

23001-502	Carte fond de panier	2	6U	VME64x avec EDC	Slot 1 gauche	4HP
23001-532	Carte fond de panier	2	6U	VME64x avec EDC	Slot 1 gauche	4HP
23001-503	Carte fond de panier	3	6U	VME64x avec EDC	Slot 1 gauche	4HP
23001-533	Carte fond de panier	3	6U	VME64x avec EDC	Slot 1 gauche	4HP
23001-504	Carte fond de panier	4	6U	VME64x avec EDC	Slot 1 gauche	4HP
23001-534	Carte fond de panier	4	6U	VME64x avec EDC	Slot 1 gauche	4HP
23001-505	Carte fond de panier	5	6U	VME64x avec EDC	Slot 1 gauche	4HP
23001-535	Carte fond de panier	5	6U	VME64x avec EDC	Slot 1 gauche	4HP
23001-506	Carte fond de panier	6	6U	VME64x avec EDC	Slot 1 gauche	4HP
23001-507	Carte fond de panier	7	6U	VME64x avec EDC	Slot 1 gauche	4HP
23001-508	Carte fond de panier	8	6U	VME64x avec EDC	Slot 1 gauche	4HP
23001-510	Carte fond de panier	10	6U	VME64x avec EDC	Slot 1 gauche	4HP
23001-511	Carte fond de panier	11	6U	VME64x avec EDC	Slot 1 gauche	4HP
23001-512	Carte fond de panier	12	6U	VME64x avec EDC	Slot 1 gauche	4HP
23001-515	Carte fond de panier	15	6U	VME64x avec EDC	Slot 1 gauche	4HP
23001-516	Carte fond de panier	16	6U	VME64x avec EDC	Slot 1 gauche	4HP
23001-520	Carte fond de panier	20	6U	VME64x avec EDC	Slot 1 gauche	4HP
23001-521	Carte fond de panier	21	6U	VME64x avec EDC	Slot 1 gauche	4HP
23001-536	Carte fond de panier	6	6U	VME64x avec EDC	Slot 1 gauche	4HP

23001-537	Carte fond de panier	7	6U	VME64x avec EDC	Slot 1 gauche	4HP
23001-538	Carte fond de panier	8	6U	VME64x avec EDC	Slot 1 gauche	4HP
23001-540	Carte fond de panier	10	6U	VME64x avec EDC	Slot 1 gauche	4HP
23001-541	Carte fond de panier	11	6U	VME64x avec EDC	Slot 1 gauche	4HP
23001-542	Carte fond de panier	12	6U	VME64x avec EDC	Slot 1 gauche	4HP
23001-545	Carte fond de panier	15	6U	VME64x avec EDC	Slot 1 gauche	4HP
23001-546	Carte fond de panier	16	6U	VME64x avec EDC	Slot 1 gauche	4HP
23001-550	Carte fond de panier	20	6U	VME64x avec EDC	Slot 1 gauche	4HP
23001-551	Carte fond de panier	21	6U	VME64x avec EDC	Slot 1 gauche	4HP

Table 2/2

Référence catalogue	Type de connecteur	Type de connecteur d'alimentation	Type de connecteur secteur	Largeur	Quantité par colis	Expédition rapide
23001-502	DIN 41612, VME64x	Fiches d'alimentation pour cosses de câble M4	SMCQ, 12 broches	39.1mm	1	No
23001-532	DIN 41612, VME64x	Fiches d'alimentation pour cosses de câble M4	SMCQ, 12 broches	39.1mm	1	No
23001-503	DIN 41612, VME64x	Fiches d'alimentation pour cosses de câble M4	SMCQ, 12 broches	59.5mm	1	No
23001-533	DIN 41612, VME64x	Fiches d'alimentation pour cosses de câble M4	SMCQ, 12 broches	59.5mm	1	No
23001-504	DIN 41612, VME64x	Fiches d'alimentation pour cosses de câble M4	SMCQ, 12 broches	79.8mm	1	No

Référence catalogue	Type de connecteur	Type de connecteur d'alimentation	Type de connecteur secteur	Largeur	Quantité par colis	Expédition rapide
23001-534	DIN 41612, VME64x	Fiches d'alimentation pour cosses de câble M4	SMCQ, 12 broches	79.8mm	1	No
23001-505	DIN 41612, VME64x	Fiches d'alimentation pour cosses de câble M4	SMCQ, 12 broches	100.2mm	1	No
23001-535	DIN 41612, VME64x	Fiches d'alimentation pour cosses de câble M4	SMCQ, 12 broches	100.2mm	1	No
23001-506	DIN 41612, VME64x	Fiches d'alimentation pour cosses de câble M4	SMCQ, 12 broches	120.5mm	1	No
23001-507	DIN 41612, VME64x	Fiches d'alimentation pour cosses de câble M4	SMCQ, 12 broches	140.8mm	1	No
23001-508	DIN 41612, VME64x	Fiches d'alimentation pour cosses de câble M4	SMCQ, 12 broches	161.1mm	1	No
23001-510	DIN 41612, VME64x	Fiches d'alimentation pour cosses de câble M4	SMCQ, 12 broches	201.8mm	1	No
23001-511	DIN 41612, VME64x	Fiches d'alimentation pour cosses de câble M4	SMCQ, 12 broches	222mm	1	No
23001-512	DIN 41612, VME64x	Fiches d'alimentation pour cosses de câble M4	SMCQ, 12 broches	242.4mm	1	No
23001-515	DIN 41612, VME64x	Fiches d'alimentation pour cosses de câble M4	SMCQ, 12 broches	303.4mm	1	No
23001-516	DIN 41612, VME64x	Fiches d'alimentation pour cosses de câble M4	SMCQ, 12 broches	323.7mm	1	No

Référence catalogue	Type de connecteur	Type de connecteur d'alimentation	Type de connecteur secteur	Largeur	Quantité par colis	Expédition rapide
23001-520	DIN 41612, VME64x	Fiches d'alimentation pour cosses de câble M4	SMCQ, 12 broches	405mm	1	No
23001-521	DIN 41612, VME64x	Fiches d'alimentation pour cosses de câble M4	SMCQ, 12 broches	425.3mm	1	No
23001-536	DIN 41612, VME64x	Fiches d'alimentation pour cosses de câble M4	SMCQ, 12 broches	120.5mm	1	No
23001-537	DIN 41612, VME64x	Fiches d'alimentation pour cosses de câble M4	SMCQ, 12 broches	140.8mm	1	No
23001-538	DIN 41612, VME64x	Fiches d'alimentation pour cosses de câble M4	SMCQ, 12 broches	161.1mm	1	No
23001-540	DIN 41612, VME64x	Fiches d'alimentation pour cosses de câble M4	SMCQ, 12 broches	201.8mm	1	No
23001-541	DIN 41612, VME64x	Fiches d'alimentation pour cosses de câble M4	SMCQ, 12 broches	222mm	1	No
23001-542	DIN 41612, VME64x	Fiches d'alimentation pour cosses de câble M4	SMCQ, 12 broches	242.4mm	1	No
23001-545	DIN 41612, VME64x	Fiches d'alimentation pour cosses de câble M4	SMCQ, 12 broches	303.4mm	1	No
23001-546	DIN 41612, VME64x	Fiches d'alimentation pour cosses de câble M4	SMCQ, 12 broches	323.7mm	1	No
23001-550	DIN 41612, VME64x	Fiches d'alimentation pour cosses de câble M4	SMCQ, 12 broches	405mm	1	No

Référence catalogue	Type de connecteur	Type de connecteur d'alimentation	Type de connecteur secteur	Largeur	Quantité par colis	Expédition rapide
23001-551	DIN 41612, VME64x	Fiches d'alimentation pour cosses de câble M4	SMCQ, 12 broches	425.3mm	1	No

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Autres configurations disponibles sur demande.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE