

Attache pour support de faux plafond 4G24 avec embout fileté



CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Soutient les appareils électriques depuis le profil en « T » pour plafond acoustique

Aucun outil n'est nécessaire pour l'installation

Installation par vissage rapide, facile et sûre

Conçu pour réduire la rayure du profil en « T »

Écrou vendu séparément

SPÉCIFICATIONS


Table 1/2

Référence catalogue	Référence article	Matériau	Finition	Couleur	Longueur de la vis (L)	Épaisseur de bride (FT)
4G24M16WHSP 25	172290	Spring Acier, Acier	Peint	Blanc	16mm	1.5 mm
4G24M11WH	171840	Spring Acier, Acier	Peint	Blanc	11mm	1.5 mm

Référence catalogue	Référence article	Matériau	Finition	Couleur	Longueur de la vis (L)	Épaisseur de bride (FT)
4G24M25WHSP25	172300	Spring Acier, Acier	Peint	Blanc	25mm	1.5 mm
4G24M16	171710	Spring Acier, Acier	nVent CADDY Armour	Gris	16mm	1.5 mm
4G24M25	171730	Spring Acier, Acier	nVent CADDY Armour	Gris	25mm	1.5 mm
4G24M11	171680	Spring Acier, Acier	nVent CADDY Armour	Gris	11mm	1.5 mm
4G24M16WH	171860	Spring Acier, Acier	Peint	Blanc	16mm	1.5 mm

Table 2/2

Référence catalogue	Référence article	Taille du profil en T	Diamètre de vis (Sc)	Charge statique
4G24M16WHSP25	172290	24mm	6	220N
4G24M11WH	171840	24mm	6	220N
4G24M25WHSP25	172300	24mm	6	220N
4G24M16	171710	24mm	6	220N
4G24M25	171730	24mm	6	220N
4G24M11	171680	24mm	6	220N
4G24M16WH	171860	24mm	6	220N



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

