

Clip en plastique simple pour conduits



FONCTIONS

Installation par enfoncement du conduit

Compatible avec l'Insert Poussoir ou avec une simple vis pour se fixer facilement sur une multitude de structures incluant le béton, la brique, les planchers collaborants et le bois

La conception à enclenchement permet aux clips d'être facilement connectés les uns aux autres limitant ainsi le nombre de points d'ancrage nécessaires

Résistant à la propagation de flamme selon IEC 61386-25

Essai au fil incandescent/chauffant à 650°C conformément à EN 60695-2 réussi

Sans halogène

Traité avec un agent anti-UV

SPÉCIFICATIONS

Matériau: Polypropylène


Température: -10 to 85 °C

Table 1/1

Référence catalogue	Référence article	Diamètre extérieur (OD)	A	B	C
SCBC16	800012	16 mm	21 mm	25 mm	18 mm
SCBC20	800013	20 mm	26 mm	29 mm	19 mm
SCBC25	800014	25 mm	32 mm	34 mm	22 mm

Référence catalogue	Référence article	Diamètre extérieur (OD)	A	B	C
SCBC32	800015	32 mm	40 mm	41 mm	26 mm
SCBC40	800016	40 mm	50 mm	49 mm	30 mm
SCBC50	800017	50 mm	62 mm	59 mm	35 mm

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

