

Attache C-ES câble à bride verticale



FONCTIONS

Soutient un seul trajet de câble

Se fixe sur les brides de la poutre, la cornière et d'autres supports de structure

SPÉCIFICATIONS

Finition: Galvanisé à chaud

Matériau: Acier

Table 1/1


Référence catalogue	Référence article	Diamètre extérieur (OD)	A	Couple de serrage (TQ)
C12ES	337000	6 - 12 mm	43 mm	2 N·m
C16ES	337010	12 - 16 mm	43 mm	2 N·m
C20ES	337020	16 - 20 mm	43 mm	2 N·m
C24ES	337030	20 - 24 mm	43 mm	2 N·m
C28ES	337040	24 - 28 mm	43 mm	2 N·m
C32ES	337050	28 - 32 mm	43 mm	2 N·m

Référence catalogue	Référence article	Diamètre extérieur (OD)	A	Couple de serrage(TQ)
C36ES	337060	32 - 36 mm	43 mm	2 N·m
C40ES	337070	36 - 40 mm	43 mm	2 N·m
C44ES	337080	40 - 44 mm	43 mm	4 N·m
C48ES	337090	44 - 48 mm	43 mm	4 N·m
C52ES	337100	48 - 52 mm	43 mm	4 N·m
C56ES	337110	52 - 56 mm	43 mm	4 N·m
C60ES	337120	56 - 60 mm	43 mm	4 N·m
C64ES	337130	60 - 64 mm	43 mm	4 N·m

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

La vis est électro-zinguée sur les attaches qui ont un diamètre extérieur de 40 mm ou moins.

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout

autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE



©2025 nVent. Toutes les marques et tous les logos nVent sont la propriété ou sont sous licence de nVent Services GmbH ou de ses sociétés affiliées. Toutes les autres marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. nVent se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.

Ce document est généré par le système.