

Attache C-EU câble simple à bride



FONCTIONS

Soutient un seul trajet de conduit

Se fixe sur les brides de la poutre, la cornière et d'autres supports de structure

SPÉCIFICATIONS

Finition: Galvanisé à chaud

Matériau: Acier

Table 1/1


Référence catalogue	Référence article	Diamètre extérieur (OD)	Épaisseur de bride (FT)	A	Couple de serrage (TQ)
C12EU	337300	8 - 12 mm	12 mm Max	41 mm Max	2 N·m
C16EU	337310	12 - 16 mm	12 mm Max	46 mm Max	2 N·m
C20EU	337320	16 - 20 mm	12 mm Max	50 mm Max	2 N·m
C24EU	337330	20 - 24 mm	12 mm Max	54 mm Max	2 N·m
C28EU	337340	24 - 28 mm	12 mm Max	58 mm Max	2 N·m
C32EU	337350	28 - 32 mm	12 mm Max	63 mm Max	2 N·m

Référence catalogue	Référence article	Diamètre extérieur (OD)	Épaisseur de bride (FT)	A	Couple de serrage (TQ)
C36EU	337360	32 - 36 mm	12 mm Max	67 mm Max	2 N·m
C40EU	337370	36 - 40 mm	12 mm Max	71 mm Max	2 N·m
C44EU	337380	40 - 44 mm	12 mm Max	81 mm Max	4 N·m
C48EU	337390	44 - 48 mm	12 mm Max	85 mm Max	4 N·m
C52EU	337400	48 - 52 mm	12 mm Max	90 mm Max	4 N·m
C56EU	337410	52 - 56 mm	12 mm Max	94 mm Max	4 N·m
C60EU	337420	56 - 60 mm	12 mm Max	98 mm Max	4 N·m
C64EU	337430	60 - 64 mm	12 mm Max	102 mm Max	4 N·m

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

La vis est électro-zinguée sur les attaches qui ont un diamètre extérieur de 40 mm ou moins.

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

