

Attache flexible en plastique pour conduits avec insert



FONCTIONS

Installation par enfoncement du conduit

Le système de serrage progressif et flexible permet de supporter plusieurs tailles de conduits à l'aide d'une seule attache

Installation sans outil, par simple pression une fois le trou percé dans le béton ou la brique

Sa forme profilée lui permet d'être installé dans des espaces réduits

Résistant à la propagation de flamme selon IEC 61386-25

Essai au fil incandescent/chauffant à 650°C conformément à EN 60695-2 réussi

Sans halogène

Traité avec un agent anti-UV

SPÉCIFICATIONS

Matériau: Polypropylène

Température: -10 to 85 °C

Table 1/2


Référence catalogue	Référence article	Diamètre extérieur (OD)	Longueur (L)	Largeur (W)	A	B
SCUSA1620	800025	16 - 20 mm	54mm	21.5 mm	21 mm	11.5 mm
SCUSA2025	800026	20 - 25 mm	61mm	26.1 mm	21 mm	14.3 mm

Référence catalogue	Référence article	Diamètre extérieur (OD)	Longueur (L)	Largeur (W)	A	B
SCUSA2532	800027	25 - 32 mm	81mm	32.6 mm	21 mm	18.3 mm
SCUSA3240	800028	32 - 42 mm	82mm	45 mm	21 mm	23 mm

Table 2/2

Référence catalogue	Référence article	Charge statique
SCUSA1620	800025	170N
SCUSA2025	800026	170N
SCUSA2532	800027	170N
SCUSA3240	800028	170N

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

