

Clip de maintien incorporé MSS à fixer à l'aide d'un marteau



CERTIFICATIONS




FONCTIONS

Soutient le tuyau ou la gaine de ventilation à partir de la bride à l'aide de ficelage ou cerclage par bande métallique perforée ou non

SPÉCIFICATIONS

Table 1/1

Référence catalogue	Référence article	Matériau	Finition	Épaisseur de bride (FT)	Largeur de la sangle	Charge statique
MSS912	171770	Acier, Spring Acier	nVent CADDY Armour, Prégalvanisé	14 - 20 mm	32 mm Max	900N



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

