

Attache à frapper, montage vertical



CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Peut servir à soutenir les boîtes, les installations ou d'autres applications à partir des brides de poutre

Adapté à la plupart des poutres

Ne nécessite qu'un marteau pour l'installation


SPÉCIFICATIONS

Finition: nVent CADDY Armour

Matériau: Ressort acier

Table 1/1

Référence catalogue	Référence article	Épaisseur de bride (FT)	Taille du piquet (RS)	Charge statique
4H24I	170150	3 - 8 mm	6	150N
4H58I	170250	8 - 14 mm	6	150N



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

