

Crochet en J nVent CADDY Cat HP avec attache pour profil en « T »



CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Aucun outil d'installation nécessaire pour l'attache de base

Offre un support optimal pour les câbles de données haute performance, tels que les câbles de catégories 5e, 6, 6A, 7 incluses et la fibre optique

Offre une capacité de remplissage et une capacité de charge supérieures à la plupart des autres alternatives de support de câbles non continues

Les bords arrondis des crochets en J offrent un support à rayon de courbure adapté à des câbles de données haute performance

Une alternative rentable aux chemins de câbles coûteux

Conforme à la norme EN 50174-2

Conforme aux normes ISO®/IEC 14763-2, ANSI®/TIA 568 et ANSI®/TIA 569

SPÉCIFICATIONS

Table 1/2

Référence catalogue	Référence article	Matériau	Finition	Diamètre (Ø)	Zone	Capacité de câble, Cat. 5e
---------------------	-------------------	----------	----------	--------------	------	----------------------------

CAT16HPTS	181089	Acier, Spring Acier	nVent CADDY Armour, Prégalvanisé	25 mm	690mm ²	20
-----------	--------	------------------------	--	-------	--------------------	----

Table 2/2

Référence catalogue	Référence article	Capacité de câble, Cat. 6	Capacité de câble, Cat. 6A	A	Charge statique
CAT16HPTS	181089	15	10	65 mm	270N


INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Des fils de support supplémentaires sont nécessaires, conformément à la norme NEC® 300,11.

L'espacement entre les supports non continus ne doit pas dépasser 5' (1,5 m) conformément à la norme TIA 569-C.9.7 et EN 50174-2.

La capacité du câble est calculée selon un taux de remplissage de 70 %.

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

