

# nVent CADDY Macrofix Plus NI EZ avec fermeture facile



## CERTIFICATIONS



## FONCTIONS

Contient un mécanisme de fermeture facile

Les rondelles en plastique permettent d'éviter l'écrasement du tuyau en CPVC ou en plastique et d'assurer un ajustement flottant

Les bords évasés et la zone de soudage spécialement conçue permettent de protéger la canalisation CPVC

Idéal pour les installations où l'espace est réduit et où les services doivent être montés au plus proche de la surface de fixation

Adapté au tuyau de gicleur en acier allant de 3/4" à 2" (20 à 50 DN)

Élimine la nécessité d'un renfort parasismique lorsque les descentes sont inférieures à 150 mm (6 po) de la surface de fixation

Les vis ont une tête multi-fonction compatible avec embouts de vissage plat, cruciforme et douille hexagonale

Conforme à la norme SP-58 (type 12) de la MSS (Manufacturers Standardization Society)

## SPÉCIFICATIONS

**Finition:** Électro-galvanisé


**Matériau:** Acier

Table 1/2

| Référence catalogue | Référence article | NB/DN | Diamètre extérieur (OD) | Taille du piquet (RS) | Largeur (W) | Épaisseur (T) |
|---------------------|-------------------|-------|-------------------------|-----------------------|-------------|---------------|
| MPZ032              | 595054            | 25    | 32.0 - 33.7 mm          | M10                   | 30 mm       | 1.5 mm        |
| MPZ040              | 595056            | 32    | 40.0 - 42.4 mm          | M10                   | 30 mm       | 1.5 mm        |
| MPZ020              | 595052            | 15    | 20.0 - 21.3 mm          | M10                   | 30 mm       | 1.5 mm        |
| MPZ025              | 595053            | 20    | 25.0 - 26.9 mm          | M10                   | 30 mm       | 1.5 mm        |
| MPZ075              | 595061            | 65    | 75.0 - 76.1 mm          | M10                   | 30 mm       | 2 mm          |
| MPZ050              | 595057            | 40    | 48.3 - 50 mm            | M10                   | 30 mm       | 2 mm          |
| MPZ063              | 595059            | 50    | 60.3 - 63 mm            | M10                   | 30 mm       | 2 mm          |

Table 2/2

| Référence catalogue | Référence article | Charge statique | Certifications                                                                |
|---------------------|-------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| MPZ032              | 595054            | 1125N           | FM Approved, Pipe Hanger Components, AON Fire Protection, BB019, pipe hangers |
| MPZ040              | 595056            | 1125N           | AON Fire Protection, BB019, pipe hangers, FM Approved, Pipe Hanger Components |
| MPZ020              | 595052            | 1125N           | AON Fire Protection, BB019, pipe hangers                                      |
| MPZ025              | 595053            | 1125N           | AON Fire Protection, BB019, pipe hangers, FM Approved, Pipe Hanger Components |
| MPZ075              | 595061            | 1725N           |                                                                               |
| MPZ050              | 595057            | 1725N           | FM Approved, Pipe Hanger Components, AON Fire Protection, Macrofix Plus NI EZ |
| MPZ063              | 595059            | 1725N           | AON Fire Protection, Macrofix Plus NI EZ, FM Approved, Pipe Hanger Components |



## AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

### North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

### Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

### Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**

