

Support universel nVent CADDY Pyramid



FONCTIONS

Les écrous captifs en acier inoxydable permettent d'utiliser des méthodes de fixation personnalisées à la base de support, notamment de la fixation facile du profil de montage en acier inoxydable, de la tige filetée ou d'autres matériaux spécifiques au projet

La base en mousse limite l'abrasion et favorise la protection de la membrane de toit

Compatible avec les revêtements unicouche, bitumineux, en zinc et en mousse de polyuréthane giclé

Fournit une meilleure répartition des charges, même avec des surfaces de toiture variables

Différentes tailles et capacités de charge offrent la possibilité d'adapter la solution à l'application

Comprend deux trous carrés borgnes permettant de créer un montage de type bâti en H de 12 po (305 mm) de large (seulement pour PBU16)

L'embase est fabriquée à partir de matériau thermoplastique traité avec un agent anti-UV

SPÉCIFICATIONS

Facteur de sécurité de charge statique: 3:1

Température: -45 to 65 °C

Table 1/3

Référence catalogue	Référence article	Matériau	Longueur 1 (L1)	Longueur 2 (L2)	Hauteur (H)	Largeur (W)
PBU6M	360495	Polyethylene, Polypropylene, Acier inoxydable 18-8 (EN 1.4305)	140 mm	196 mm	102 mm	150 mm

Référence catalogue	Référence article	Matériau	Longueur 1(L1)	Longueur 2(L2)	Hauteur (H)	Largeur (W)
PBU10M	360496	Polyethylene, Polypropylene, Acier inoxydable 18-8 (EN 1.4305)	254 mm	318 mm	102 mm	201 mm
PBU16M	360497	Polyethylene, Polypropylene, Acier inoxydable 18-8 (EN 1.4305)	406 mm	480 mm	102 mm	201 mm


Table 2/3

Référence catalogue	Référence article	Taille du filetage (TS)	Nombre de trous	A	B	Surface
PBU6M	360495	M10	3	114 mm	57 mm	26452mm ²
PBU10M	360496	M10	2	218 mm		59355mm ²
PBU16M	360497	M10	2	165 mm		91613mm ²

Table 3/3

Référence catalogue	Référence article	Charge statique
PBU6M	360495	1330N
PBU10M	360496	4450N
PBU16M	360497	6670N

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

