

nVent CADDY Speed Link Light Pack avec goujon d'ancrage



Le nVent CADDY Speed Link Light Pack avec goujon d'ancrage comprend une longueur prédécoupée (1m et 2m) de câble en acier de 1mm riveté à un goujon d'ancrage, ainsi qu'un dispositif de verrouillage ultra-discret. Les installateurs peuvent le fixer rapidement et en toute sécurité aux plafonds en béton afin de suspendre et sécuriser les luminaires et la signalétique.

FONCTIONS

Le système complet comprend un câble, un verrou et une cale d'ancrage fournie par fischerwerke GmbH &Co. KG

Se fixe rapidement et facilement dans du béton fissuré et non fissuré

Aucun outil spécial n'est requis

ETA 06/0175 approval available from fischerwerke GmbH &Co. KG

SPÉCIFICATIONS

Facteur de sécurité de charge statique: 5:1

Finition: Electro-galvanisé

Table 1/2

Référence catalogue	Référence article	Matériau	Diamètre du câble métallique	Longueur du câble métallique	Longueur (L)	Hauteur (H)
CLP1L1WA6	196093	Acier, Brass	1 mm	1m	54mm	17 mm
CLP1L2WA6	196094	Acier, Brass	1 mm	2m	54mm	17 mm


Table 2/2

Référence catalogue	Référence article	Largeur (W)	Épaisseur (T)	Angle (a)	Charge statique
---------------------	-------------------	-------------	---------------	-----------	-----------------

CLP1L1WA6	196093	12.5 mm	6.5 mm	60 °	100N
CLP1L2WA6	196094	12.5 mm	6.5 mm	60 °	100N

Diamètre du foret: 6mm
Profondeur du trou percé: 31mm
Profondeur d'encastrement: 25 mm Min

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

