

nVent CADDY Speed Link SLK avec embout fileté



CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Système complet, comprenant un câble, un verrou et un embout fileté

Se fixe dans une cheville ou tout autre support taraudé

Se connecte directement à des pièces taraudées comme des supports trapèzes, des luminaires, des éléments de chauffage, d'air conditionné ou de ventilation ou des panneaux de signalisation

SPÉCIFICATIONS

Facteur de sécurité de charge statique:	5:1
Finition:	Électro-galvanisé
Conformité:	SMACNA HVAC-DCS

Table 1/2

Référence catalogue	Référence article	Matériau	Diamètre du câble métallique	Longueur du câble métallique	Taille du piquet (RS)	Longueur de la vis (L)
---------------------	-------------------	----------	------------------------------	------------------------------	-----------------------	------------------------


SLK15L1SEM6	196564	Steel, Polypropylene, Alliage de zinc	1.5 mm	1m	6	25mm
SLK15L1SEM8	196565	Steel, Polypropylene, Alliage de zinc	1.5 mm	1m	8	45mm
SLK15L2SEM6	196566	Steel, Polypropylene, Alliage de zinc	1.5 mm	2m	6	25mm
SLK15L2SEM8	196567	Steel, Polypropylene, Alliage de zinc	1.5 mm	2m	8	45mm
SLK15L3SEM6	196568	Steel, Polypropylene, Alliage de zinc	1.5 mm	3m	6	25mm
SLK15L3SEM8	196570	Steel, Polypropylene, Alliage de zinc	1.5 mm	3m	8	45mm
SLK2L2SEM8	196559	Steel, Polypropylene, Alliage de zinc	2 mm	2m	8	45mm
SLK2L3SEM8	196561	Steel, Polypropylene, Alliage de zinc	2 mm	3m	8	45mm
SLK2L5SEM6	196562	Steel, Polypropylene, Alliage de zinc	2 mm	5m	6	25mm
SLK2L5SEM8	196563	Steel, Polypropylene, Alliage de zinc	2 mm	5m	8	45mm

Table 2/2

Référence catalogue	Référence article	Hauteur (H)	Largeur (W)	Épaisseur (T)	Angle (a)	Charge statique
SLK15L1SEM6	196564	55 mm	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	195N
SLK15L1SEM8	196565	55 mm	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	195N
SLK15L2SEM6	196566	55 mm	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	195N
SLK15L2SEM8	196567	55 mm	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	195N
SLK15L3SEM6	196568	55 mm	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	195N

Référence catalogue	Référence article	Hauteur (H)	Largeur (W)	Épaisseur (T)	Angle (a)	Chargestatique
SLK15L3SEM8	196570	55 mm	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	195N
SLK2L2SEM8	196559	55 mm	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	440N
SLK2L3SEM8	196561	55 mm	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	440N
SLK2L5SEM6	196562	55 mm	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	440N
SLK2L5SEM8	196563	55 mm	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	440N

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

