

nVent CADDY Speed Link SLK avec embout type bascule



CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Système complet, comprenant un câble, un verrou et un embout du type bascule

Se fixe dans les trous des éléments de la structure du bâtiment ou de l'installation

Conçu pour la fixation de luminaires

Également disponible en version Y, comprenant une double bascule

SPÉCIFICATIONS

Diamètre du câble métallique:	1.5 mm
Facteur de sécurité de charge statique:	5:1
Finition:	Électro-galvanisé
Conformité:	SMACNA HVAC-DCS

Table 1/1

Référence catalogue	Référence article	Matériau	Longueur du câble métallique	A	B	Charge statique
---------------------	-------------------	----------	------------------------------	---	---	-----------------

SLK15L10T	196526	Steel, Alliage de zinc, Polypropylene	10m	39 mm	5 mm	195N
SLK15L1T	196521	Steel, Alliage de zinc, Polypropylene	1m	39 mm	5 mm	195N
SLK15L2T	196522	Steel, Alliage de zinc, Polypropylene	2m	39 mm	5 mm	195N
SLK15L2TR2	196644	Steel, Alliage de zinc, Polypropylene	2m	39 mm	5 mm	195N
SLK15L3T	196523	Steel, Alliage de zinc, Polypropylene	3m	39 mm	5 mm	195N
SLK15L5T	196524	Steel, Alliage de zinc, Polypropylene	5m	39 mm	5 mm	195N
SLK15L7T	196525	Steel, Alliage de zinc, Polypropylene	7m	39 mm	5 mm	195N


Épaisseur (T): 12.5 mm

Largeur (W): 19 mm

Hauteur (H): 55 mm

Angle (a): 90 ° Max

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

