

nVent CADDY Speed Link SLK avec câble en forme Y avec deux embouts type bascule



CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Système complet, comprenant un câble en forme Y, un verrou et un double embout bascule

Se fixe dans les trous des éléments de la structure du bâtiment ou de l'installation

Conçu pour la fixation de luminaires

SPÉCIFICATIONS

Diamètre du câble métallique:	1.5 mm
Facteur de sécurité de charge statique:	5:1
Finition:	Électro-galvanisé
Conformité:	SMACNA HVAC-DCS

Table 1/2

Référence catalogue	Référence article	Matériau	Longueur du câble métallique	Longueur du câble métallique « Y » (YL)	A	B


SLK15Y300L3R 2	196648	Steel, Alliage de zinc, Polypropylène	3m	0.3m	39 mm	5 mm
SLK15Y500L3	196528	Steel, Alliage de zinc, Polypropylène	3m	0.5m	39 mm	5 mm

Table 2/2

Référence catalogue	Référence article	Charge statique
SLK15Y300L3R2	196648	195N
SLK15Y500L3	196528	195N

Épaisseur (T): 12.5 mm
Largeur (W): 19 mm
Hauteur (H): 55 mm
Angle (a): 90 ° Max

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

