

Platine avec manchon à 2 trous PBF pour tige filetée



FONCTIONS

Pour charge légère avec deux trous et un écrou/adaptateur

SPÉCIFICATIONS


Table 1/2

Référence catalogue	Référence article	Matériau	Finition	Taille du piquet (RS)	Longueur (L)	Largeur (W)
PBRM8M10L70 S6	587175	Acier inoxydable 316 (EN 1.4401)		8, 10	70mm	33 mm
PBRM10L80	587135	Acier	Électro-galvanisé	10	80mm	30 mm
PBRM8M10L80	587145	Acier	Électro-galvanisé	8, 10	80mm	30 mm
PBRM12L120	587165	Acier	Électro-galvanisé	12	120mm	40 mm
PBRM10L120	587160	Acier	Électro-galvanisé	10	120mm	40 mm
PBRM8M10L120	587140	Acier	Électro-galvanisé	8, 10	120mm	40 mm

Table 2/2

Référence catalogue	Référence article	Épaisseur (T)	A	B	C
PBRM8M10L70S6	587175	2 mm	48 mm	10 mm	8 mm
PBRM10L80	587135	3 mm	50 mm	18 mm	9 mm
PBRM8M10L80	587145	3 mm	50 mm	18 mm	9 mm
PBRM12L120	587165	4 mm	81 mm	18 mm	11 mm
PBRM10L120	587160	4 mm	81 mm	18 mm	11 mm
PBRM8M10L120	587140	4 mm	81 mm	18 mm	11 mm

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

