

Sortie de câble pour chemin de câble filaire PEMSA



CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Facile à installer

Permet un réglage facile de l'angle de sortie (de 0 à 90 degrés)

SPÉCIFICATIONS

Matériau: Acier


Table 1/2

Référence catalogue	Référence article	Couleur	Finition	Longueur (L)	Largeur 1 (W1)	Largeur 2 (W2)
WBTCBLOUTBA	820801	Noir		216mm	85 mm	150 mm
WBTCBLOUT	820800		Prégalvanisé	216mm	85 mm	150 mm

Table 2/2

Référence catalogue	Référence article	Épaisseur (T)	Taille de trou 1 (HS1)	Taille de trou 2 (HS2)	Certifications
WBTCBLOUTBA	820801	1.5 mm	7 - 20 mm	3 - 30 mm	
WBTCBLOUT	820800	1.5 mm	7 - 20 mm	3 - 30 mm	CE, CADDY EU WBT CBL

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

