

Support central pour chemin de câble filaire PEMSA



CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Idéal pour des largeurs de chemin de câble jusqu'à 200 mm

Garantit l'accès direct aux câbles pour une installation latérale

Capacité de charge et propriété de mise à la terre conformes aux exigences de la norme CEI 61537

SPÉCIFICATIONS

Finition: Électro-galvanisé

Matériau: Acier

Table 1/2


Référence catalogue	Référence article	Couleur	Longueur (L)	Largeur (W)	Hauteur (H)	Taille de trou (HS)
WBTCTRSPT M6	820400		59mm	35 mm	5 mm	6 mm

Référence catalogue	Référence article	Couleur	Longueur (L)	Largeur (W)	Hauteur (H)	Taille de trou (HS)
WBTCTRSPT M10	820420		59mm	35 mm	5 mm	8 - 10 mm
WBTCTRSPT M10BG	820421	Noir	59mm	35 mm	5 mm	8 - 10 mm

Table 2/2

Référence catalogue	Référence article	Certifications
WBTCTRSPTM6	820400	CE, CADDY EU WBT QC
WBTCTRSPTM10	820420	CE, CADDY EU WBT QC, ANOR EU WTB EG S4 BG
WBTCTRSPTM10BG	820421	ANOR EU WTB EG S4 BG, CE, CADDY EU WBT QC

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

