

# Console pour chemin de câble filaire PEMSA



## CERTIFICATIONS



## FONCTIONS

Connexion rapide, facile à utiliser

Capacité de charge et propriété de mise à la terre conformes aux exigences de la norme CEI 61537

Idéal pour les installations lourdes

## SPÉCIFICATIONS

**Finition:** Électro-galvanisé


**Matériau:** Acier

Table 1/1

| Référence catalogue | Référence article | Longueur (L) | Largeur (W) | Hauteur (H) | Taille de trou (HS) | Charge statique |
|---------------------|-------------------|--------------|-------------|-------------|---------------------|-----------------|
| WBT400SHLFS<br>PRT  | 820140            | 430mm        | 35 mm       | 126 mm      | 11 - 14 mm          | 1765N           |
| WBT150SHLFS<br>PRT  | 820110            | 180mm        | 35 mm       | 90 mm       | 11 - 14 mm          | 1667N           |

| Référence catalogue | Référence article | Longueur (L) | Largeur (W) | Hauteur (H) | Taille de trou (HS) | Chargestatique |
|---------------------|-------------------|--------------|-------------|-------------|---------------------|----------------|
| WBT200SHLFS<br>PRT  | 820120            | 230mm        | 35 mm       | 90 mm       | 11 - 14 mm          | 1765N          |
| WBT100SHLFS<br>PRT  | 820100            | 130mm        | 35 mm       | 90 mm       | 11 - 14 mm          | 2059N          |
| WBT300SHLFS<br>PRT  | 820130            | 330mm        | 35 mm       | 90 mm       | 11 - 14 mm          | 1373N          |

## DIAGRAMMES



## AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

### North America

+1.800.753.9221  
Option 1 – Customer Care  
Option 2 – Technical  
Support

### Europe

Netherlands:  
+31 800-0200135  
France:  
+33 800 901 793

### Europe

Germany:  
800 1890272  
Other Countries:  
+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:  
+ 86 21 2412 1618/19  
Sydney:  
+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**

