

Tige de suspension pour installation de filetage avec support d'angle



FONCTIONS

Supporte une tige filetée à partir des structures horizontales, notamment les poutres en bois laminé ou en béton, les solives, les plafonds et les murs

SPÉCIFICATIONS

Table 1/2

Référence catalogue	Référence article	Matériau	Finition	Taille de trou 1 (HS1)	Type de trou 1	Taille de trou 2 (HS2)
M6TIB	174850	Spring Acier, Acier	nVent CADDY Armour, Prégalvanisé	7 mm	Brut	6 mm
M8TIB	174940	Spring Acier, Acier	nVent CADDY Armour, Prégalvanisé	7 mm	Brut	8 mm
M10TIB	175030	Spring Acier, Acier	nVent CADDY Armour, Prégalvanisé	7 mm	Brut	10 mm

Table 2/2

Référence catalogue	Référence article	Type de trou 2	Charge statique
M6TIB	174850	Fileté	700N
M8TIB	174940	Fileté	700N


Référence catalogue	Référence article	Type de trou 2	Charge statique
M10TIB	175030	Fileté	700N

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Les charges indiquées concernent uniquement les attaches nVent CADDY.

La méthode de fixation à la structure doit être évaluée séparément.

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

