


Croix pour chemin de câbles perforé UNIKLIP



CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Permet de créer facilement et rapidement une connection en T pour le chemin de câbles perforé

Fournit un support optimal pour les câbles de données et basse tension haute performance

Système de connexion innovant UNIKLIP s'installant jusqu'à trois fois plus rapidement

Capacité de charge et propriété de mise à la terre conformes aux exigences de la norme CEI 61537

Pas de coupe ou de modification sur chantier nécessaire, il suffit de l'ajouter et de continuer à installer le chemin de câbles perforé

Elimine les risques liés au besoin de couper sur le chantier

Eclisse sans-outil, intégrée, avec Uniklip

SPÉCIFICATIONS

Finition: Prégalvanisé


Matériau: Acier

Table 1/1

Référence catalogue	Référence article	Largeur (W)	Profondeur (D)	Longueur (L)	A	B
---------------------	-------------------	-------------	----------------	--------------	---	---

PCT50X050ET	850300	50 mm	49mm	375mm	202 mm	91 mm
PCT50X075ET	850310	75 mm	49mm	405mm	228 mm	91 mm
PCT50X100ET	850320	100 mm	49mm	425mm	253 mm	91 mm
PCT50X150ET	850330	150 mm	49mm	475mm	303 mm	91 mm
PCT50X225ET	850340	225 mm	49mm	550mm	378 mm	91 mm
PCT50X300ET	850350	300 mm	49mm	625mm	453 mm	91 mm
PCT50X450ET	850360	450 mm	49mm	775mm	603 mm	91 mm
PCT50X500ET	850370	500 mm	49mm	852mm	653 mm	91 mm
PCT50X600ET	850380	600 mm	49mm	925mm	753 mm	91 mm

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

