


Face avant de 19", Perforée

Data Solutions

Les faces avant perforées permettent la dissipation thermique à travers les trous.



CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Les faces avant perforées (aluminium) permettent la dissipation thermique

SPÉCIFICATIONS

Largeur du rack:	95HP
Matériau:	Aluminium
Type accessoire:	Face avant
Type de produit:	Face avant

Table 1/2

Référence catalogue	Hauteur du rack	Finition	Fixation	Quantité par colis	Finition avant	Face d'appui
30118-962	1U	Revêtement poudré	À visser à l'avant	1	Peint	Peint

Référence catalogue	Hauteur durack	Finition	Fixation	Quantité par colis	Finition avant	Face d'appui
30702-044	1U	Anodisé	À visser à l'avant	1	Finition brute	Conducteur
30702-047	1U	Anodisé	À visser à l'avant	1	Anodisé	Anodisé
30702-056	1U	Revêtement poudré	À visser à l'avant	1	Peint	Peint
30118-963	2U	Anodisé	À visser à l'avant	1	Peint	Peint
30118-964	3U	Revêtement poudré	À visser à l'avant	1	Peint	Peint
30702-045	2U	Anodisé	À visser à l'avant	1	Finition brute	Finition brute
30702-046	3U	Anodisé	À visser à l'avant	1	Finition brute	Finition brute
30702-048	2U	Anodisé	À visser à l'avant	1	Anodisé	Anodisé
30702-049	3U	Anodisé	À visser à l'avant	1	Anodisé	Anodisé
30702-057	2U	Revêtement poudré	À visser à l'avant	1	Peint	Peint
30702-058	3U	Revêtement poudré	À visser à l'avant	1	Peint	Peint

Table 2/2						
Référence catalogue	Arêtes traitées	Code couleur	Blindage électromagnétique	Hauteur (H)	Type	Largeur (W)
30118-962		RAL 7021	Non	43.6mm	Face avant de 19"	483mm
30702-044			Non	43.6mm	Face avant de 19"	483mm
30702-047	Oui		Non	43.6mm	Face avant de 19"	483mm
30702-056		RAL 7035	Non	43.6mm	Face avant de 19"	483mm
30118-963		RAL 7021	Non	88.1mm	Face avant de 19"	483mm



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE