


Chemin de câble filaire PEMSA Rapide

Data Solutions



Le sections droites de chemin de câble filaire PEMSA sont la colonne vertébrale du système de chemins de câble filaire PEMSA. Les caractéristiques soigneusement conçues permettent d'assurer une installation sûre conforme aux codes et aux normes de l'industrie pour les câbles haute performance. La conception ingénieuse permet à l'installateur de maximiser l'efficacité sur les chantiers grâce à l'éclisse intégrée Rejiband Rapide.

CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Fournit un support optimal pour les câbles de données et basse tension haute performance

Système d'installation innovant Rejiband Rapide

Capacité de charge et propriété de mise à la terre conformes aux exigences de la norme CEI 61537

Services de conception et de mise en plan réactifs, y compris pour les installations avec contreventement sismique

SPÉCIFICATIONS

Matériau: Acier au carbone

Finition: Électro-galvanisé

Table 1/2

Référence catalogue	Référence article	Longueur (L)	Hauteur (H)	Largeur (W)	A	Poids unitaire
---------------------	-------------------	--------------	-------------	-------------	---	----------------

WBT100X100Q BG	823015	3000mm	100mm	100mm	32mm	3.27kg
WBT100X100Q EG	823014	3000mm	100mm	100mm	32mm	3.27kg
WBT100X150Q BG	823025	3000mm	100mm	150mm	32mm	3.45kg
WBT100X150Q EG	823024	3000mm	100mm	150mm	32mm	3.45kg
WBT100X200Q BG	823035	3000mm	100mm	200mm	32mm	4.14kg
WBT100X200Q EG	823034	3000mm	100mm	200mm	32mm	4.14kg
WBT100X300Q BG	823045	3000mm	100mm	300mm	32mm	6.15kg
WBT100X300Q EG	823044	3000mm	100mm	300mm	32mm	6.15kg
WBT100X400Q BG	823055	3000mm	100mm	400mm	32mm	7.23kg
WBT100X400Q EG	823054	3000mm	100mm	400mm	32mm	7.23kg
WBT100X450Q BG	823085	3000mm	100mm	450mm	32mm	7.44kg
WBT100X450Q EG	823084	3000mm	100mm	450mm	32mm	7.44kg
WBT100X500Q BG	823065	3000mm	100mm	500mm	32mm	8.34kg
WBT100X500Q EG	823064	3000mm	100mm	500mm	32mm	8.34kg

WBT100X600Q BG	823075	3000mm	100mm	600mm	32mm	9.42kg
WBT100X600Q EG	823074	3000mm	100mm	600mm	32mm	9.42kg
WBT60X100QB G	820015	3000mm	60mm	100mm	32mm	2.43kg
WBT60X100QE G	820014	3000mm	60mm	100mm	32mm	2.43kg
WBT60X150QB G	820025	3000mm	60mm	150mm	32mm	2.6kg
WBT60X150QE G	820024	3000mm	60mm	150mm	32mm	2.6kg
WBT60X200QB G	820035	3000mm	60mm	200mm	32mm	3.33kg
WBT60X200QE G	820034	3000mm	60mm	200mm	32mm	3.33kg
WBT60X300QB G	820045	3000mm	60mm	300mm	32mm	5.13kg
WBT60X300QE G	820044	3000mm	60mm	300mm	32mm	5.13kg
WBT60X400QB G	820055	3000mm	60mm	400mm	32mm	6.21kg
WBT60X400QE G	820054	3000mm	60mm	400mm	32mm	6.21kg
WBT60X450QB G	820085	3000mm	60mm	450mm	32mm	6.39kg
WBT60X450QE G	820084	3000mm	60mm	450mm	32mm	6.39kg

WBT60X500QB G	820065	3000mm	60mm	500mm	32mm	7.35kg
WBT60X500QE G	820064	3000mm	60mm	500mm	32mm	7.35kg
WBT60X600QB G	820079	3000mm	60mm	600mm	32mm	8.43kg
WBT60X600QE G	820078	3000mm	60mm	600mm	32mm	8.43kg
WBT60X60QBG	820005	3000mm	60mm	60mm	32mm	2.32kg


Table 2/2

Référence catalogue	Référence article	Couleur
WBT100X100QBG	823015	Noir
WBT100X100QEG	823014	Gris
WBT100X150QBG	823025	Noir
WBT100X150QEG	823024	Gris
WBT100X200QBG	823035	Noir
WBT100X200QEG	823034	Gris
WBT100X300QBG	823045	Noir
WBT100X300QEG	823044	Gris
WBT100X400QBG	823055	Noir
WBT100X400QEG	823054	Gris
WBT100X450QBG	823085	Noir

Référence catalogue	Référence article	Couleur
WBT100X450QEG	823084	Gris
WBT100X500QBG	823065	Noir
WBT100X500QEG	823064	Gris
WBT100X600QBG	823075	Noir
WBT100X600QEG	823074	Gris
WBT60X100QBG	820015	Noir
WBT60X100QEG	820014	Gris
WBT60X150QBG	820025	Noir
WBT60X150QEG	820024	Gris
WBT60X200QBG	820035	Noir
WBT60X200QEG	820034	Gris
WBT60X300QBG	820045	Noir
WBT60X300QEG	820044	Gris
WBT60X400QBG	820055	Noir
WBT60X400QEG	820054	Gris
WBT60X450QBG	820085	Noir
WBT60X450QEG	820084	Gris
WBT60X500QBG	820065	Noir

Référence catalogue	Référence article	Couleur
WBT60X500QEG	820064	Gris
WBT60X600QBG	820079	Noir
WBT60X600QEG	820078	Gris
WBT60X60QBG	820005	Noir

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE