

# Fixation universelle pour chemin de câble filaire PEMSA

## Data Solutions



### CERTIFICATIONS



### FONCTIONS

Force de serrage élevée

Vis captive

Capacité de charge et propriété de mise à la terre conformes aux exigences de la norme CEI 61537

### SPÉCIFICATIONS

**Finition:** Électro-galvanisé


**Matériau:** Acier

Table 1/1

Référence catalogue	Référence article	Couleur	A	B	Taille du piquet (RS)
WBTUPCBG	820717	Noir	20mm	23mm	6

Référence catalogue	Référence article	Couleur	A	B	Taille du piquet (RS)
WBTUPCEG	820716		20mm	23mm	6

## DIAGRAMMES



## AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**