

# Chemin de câble filaire PEMSA

## Data Solutions



Les sections droites de chemin de câble filaire PEMSA sont la colonne vertébrale du système de chemins de câble filaire PEMSA. Les caractéristiques soigneusement conçues permettent d'assurer une installation sûre conforme aux codes et aux normes de l'industrie pour les câbles haute performance. La conception ingénieuse permet à l'installateur de maximiser l'efficacité sur les chantiers grâce à l'éclisse intégrée Rejiband Rapide.

## CERTIFICATIONS



## FONCTIONS

Fournit un support optimal pour les câbles de données et basse tension haute performance

Système d'installation innovant Rejiband Rapide

Capacité de charge et propriété de mise à la terre conformes aux exigences de la norme CEI 61537

Services de conception et de mise en plan réactifs, y compris pour les installations avec contreventement sismique

## SPÉCIFICATIONS

Table 1/2

| Référence catalogue | Référence article | Couleur | Matériau                         | Finition          | Longueur (L) | Hauteur (H) |
|---------------------|-------------------|---------|----------------------------------|-------------------|--------------|-------------|
| WBT35X60S4          | 821003            |         | Acier inoxydable 304 (EN 1.4301) |                   | 3000mm       | 35mm        |
| WBT35X60BA          | 821001            | Noir    | Acier au carbone                 | Revêtement poudré | 3000mm       | 35mm        |

| Référence catalogue | Référence article | Couleur | Matériau                         | Finition          | Longueur (L) | Hauteur (H) |
|---------------------|-------------------|---------|----------------------------------|-------------------|--------------|-------------|
| WBT35X60EG          | 821000            |         | Acier au carbone                 | Électro-galvanisé | 3000mm       | 35mm        |
| WBT35X100BA         | 821011            | Noir    | Acier au carbone                 | Revêtement poudré | 3000mm       | 35mm        |
| WBT35X100EG         | 821010            |         | Acier au carbone                 | Électro-galvanisé | 3000mm       | 35mm        |
| WBT35X100S4         | 821013            |         | Acier inoxydable 304 (EN 1.4301) |                   | 3000mm       | 35mm        |
| WBT35X150BA         | 821021            | Noir    | Acier au carbone                 | Revêtement poudré | 3000mm       | 35mm        |
| WBT35X150EG         | 821020            |         | Acier au carbone                 | Électro-galvanisé | 3000mm       | 35mm        |
| WBT35X150S4         | 821023            |         | Acier inoxydable 304 (EN 1.4301) |                   | 3000mm       | 35mm        |
| WBT35X200BA         | 821031            | Noir    | Acier au carbone                 | Revêtement poudré | 3000mm       | 35mm        |
| WBT35X200EG         | 821030            |         | Acier au carbone                 | Électro-galvanisé | 3000mm       | 35mm        |
| WBT35X200S4         | 821033            |         | Acier inoxydable 304 (EN 1.4301) |                   | 3000mm       | 35mm        |
| WBT35X300BA         | 821041            | Noir    | Acier au carbone                 | Revêtement poudré | 3000mm       | 35mm        |
| WBT35X300EG         | 821040            |         | Acier au carbone                 | Électro-galvanisé | 3000mm       | 35mm        |
| WBT35X300S4         | 821043            |         | Acier inoxydable 304 (EN 1.4301) |                   | 3000mm       | 35mm        |
| WBT35X400BA         | 821051            | Noir    | Acier au carbone                 | Revêtement poudré | 3000mm       | 35mm        |
| WBT35X400EG         | 821050            |         | Acier au carbone                 | Électro-galvanisé | 3000mm       | 35mm        |
| WBT35X400S4         | 821053            |         | Acier inoxydable 304 (EN 1.4301) |                   | 3000mm       | 35mm        |
| WBT60X60BA          | 820001            | Noir    | Acier au carbone                 | Revêtement poudré | 3000mm       | 60mm        |

| Référence catalogue | Référence article | Couleur | Matériau                         | Finition          | Longueur (L) | Hauteur (H) |
|---------------------|-------------------|---------|----------------------------------|-------------------|--------------|-------------|
| WBT60X60BG          | 820002            | Noir    | Acier au carbone                 | Électro-galvanisé | 3000mm       | 60mm        |
| WBT60X60EG          | 820000            |         | Acier au carbone                 | Électro-galvanisé | 3000mm       | 60mm        |
| WBT60X60S4          | 820003            |         | Acier inoxydable 304 (EN 1.4301) |                   | 3000mm       | 60mm        |
| WBT60X300BG         | 820042            | Noir    | Acier au carbone                 | Électro-galvanisé | 3000mm       | 60mm        |
| WBT60X300EG         | 820040            |         | Acier au carbone                 | Électro-galvanisé | 3000mm       | 60mm        |
| WBT60X300S4         | 820043            |         | Acier inoxydable 304 (EN 1.4301) |                   | 3000mm       | 60mm        |
| WBT60X400BA         | 820051            | Noir    | Acier au carbone                 | Revêtement poudré | 3000mm       | 60mm        |
| WBT60X400BG         | 820052            | Noir    | Acier au carbone                 | Électro-galvanisé | 3000mm       | 60mm        |
| WBT60X400EG         | 820050            |         | Acier au carbone                 | Électro-galvanisé | 3000mm       | 60mm        |
| WBT60X400S4         | 820053            |         | Acier inoxydable 304 (EN 1.4301) |                   | 3000mm       | 60mm        |
| WBT60X450BA         | 820081            | Noir    | Acier au carbone                 | Revêtement poudré | 3000mm       | 60mm        |
| WBT60X450BG         | 820082            | Noir    | Acier au carbone                 | Électro-galvanisé | 3000mm       | 60mm        |
| WBT60X450EG         | 820080            |         | Acier au carbone                 | Électro-galvanisé | 3000mm       | 60mm        |
| WBT60X450S4         | 820083            |         | Acier inoxydable 304 (EN 1.4301) |                   | 3000mm       | 60mm        |
| WBT60X500BA         | 820061            | Noir    | Acier au carbone                 | Revêtement poudré | 3000mm       | 60mm        |
| WBT60X500BG         | 820062            | Noir    | Acier au carbone                 | Électro-galvanisé | 3000mm       | 60mm        |
| WBT60X500EG         | 820060            |         | Acier au carbone                 | Électro-galvanisé | 3000mm       | 60mm        |

| Référence catalogue | Référence article | Couleur | Matériau                         | Finition          | Longueur (L) | Hauteur (H) |
|---------------------|-------------------|---------|----------------------------------|-------------------|--------------|-------------|
| WBT60X500S4         | 820063            |         | Acier inoxydable 304 (EN 1.4301) |                   | 3000mm       | 60mm        |
| WBT60X600BA         | 820075            | Noir    | Acier au carbone                 | Revêtement poudré | 3000mm       | 60mm        |
| WBT60X600BG         | 820076            | Noir    | Acier au carbone                 | Électro-galvanisé | 3000mm       | 60mm        |
| WBT60X600EG         | 820074            |         | Acier au carbone                 | Électro-galvanisé | 3000mm       | 60mm        |
| WBT60X600S4         | 820077            |         | Acier inoxydable 304 (EN 1.4301) |                   | 3000mm       | 60mm        |
| WBT60X100BA         | 820011            | Noir    | Acier au carbone                 | Revêtement poudré | 3000mm       | 60mm        |
| WBT60X100BG         | 820012            | Noir    | Acier au carbone                 | Électro-galvanisé | 3000mm       | 60mm        |
| WBT60X100EG         | 820010            |         | Acier au carbone                 | Électro-galvanisé | 3000mm       | 60mm        |
| WBT60X100S4         | 820013            |         | Acier inoxydable 304 (EN 1.4301) |                   | 3000mm       | 60mm        |
| WBT60X150BA         | 820021            | Noir    | Acier au carbone                 | Revêtement poudré | 3000mm       | 60mm        |
| WBT60X150BG         | 820022            | Noir    | Acier au carbone                 | Électro-galvanisé | 3000mm       | 60mm        |
| WBT60X150EG         | 820020            |         | Acier au carbone                 | Électro-galvanisé | 3000mm       | 60mm        |
| WBT60X150S4         | 820023            |         | Acier inoxydable 304 (EN 1.4301) |                   | 3000mm       | 60mm        |
| WBT60X200BA         | 820031            | Noir    | Acier au carbone                 | Revêtement poudré | 3000mm       | 60mm        |
| WBT60X200BG         | 820032            | Noir    | Acier au carbone                 | Électro-galvanisé | 3000mm       | 60mm        |
| WBT60X200EG         | 820030            |         | Acier au carbone                 | Électro-galvanisé | 3000mm       | 60mm        |
| WBT60X200S4         | 820033            |         | Acier inoxydable 304 (EN 1.4301) |                   | 3000mm       | 60mm        |

| Référence catalogue | Référence article | Couleur | Matériau                         | Finition          | Longueur (L) | Hauteur (H) |
|---------------------|-------------------|---------|----------------------------------|-------------------|--------------|-------------|
| WBT60X300BA         | 820041            | Noir    | Acier au carbone                 | Revêtement poudré | 3000mm       | 60mm        |
| WBT100X100BA        | 823011            | Noir    | Acier au carbone                 | Revêtement poudré | 3000mm       | 100mm       |
| WBT100X100BG        | 823012            | Noir    | Acier au carbone                 | Électro-galvanisé | 3000mm       | 100mm       |
| WBT100X100EG        | 823010            |         | Acier au carbone                 | Électro-galvanisé | 3000mm       | 100mm       |
| WBT100X100S4        | 823013            |         | Acier inoxydable 304 (EN 1.4301) |                   | 3000mm       | 100mm       |
| WBT100X150BA        | 823021            | Noir    | Acier au carbone                 | Revêtement poudré | 3000mm       | 100mm       |
| WBT100X150BG        | 823022            | Noir    | Acier au carbone                 | Électro-galvanisé | 3000mm       | 100mm       |
| WBT100X150EG        | 823020            |         | Acier au carbone                 | Électro-galvanisé | 3000mm       | 100mm       |
| WBT100X150S4        | 823023            |         | Acier inoxydable 304 (EN 1.4301) |                   | 3000mm       | 100mm       |
| WBT100X200BA        | 823031            | Noir    | Acier au carbone                 | Revêtement poudré | 3000mm       | 100mm       |
| WBT100X200BG        | 823032            | Noir    | Acier au carbone                 | Électro-galvanisé | 3000mm       | 100mm       |
| WBT100X200EG        | 823030            |         | Acier au carbone                 | Électro-galvanisé | 3000mm       | 100mm       |
| WBT100X200S4        | 823033            |         | Acier inoxydable 304 (EN 1.4301) |                   | 3000mm       | 100mm       |

| Référence catalogue | Référence article | Couleur | Matériau                         | Finition          | Longueur (L) | Hauteur (H) |
|---------------------|-------------------|---------|----------------------------------|-------------------|--------------|-------------|
| WBT100X300B<br>A    | 823041            | Noir    | Acier au carbone                 | Revêtement poudré | 3000mm       | 100mm       |
| WBT100X300B<br>G    | 823042            | Noir    | Acier au carbone                 | Électro-galvanisé | 3000mm       | 100mm       |
| WBT100X300E<br>G    | 823040            |         | Acier au carbone                 | Électro-galvanisé | 3000mm       | 100mm       |
| WBT100X300S<br>4    | 823043            |         | Acier inoxydable 304 (EN 1.4301) |                   | 3000mm       | 100mm       |
| WBT100X400B<br>A    | 823051            | Noir    | Acier au carbone                 | Revêtement poudré | 3000mm       | 100mm       |
| WBT100X400B<br>G    | 823052            | Noir    | Acier au carbone                 | Électro-galvanisé | 3000mm       | 100mm       |
| WBT100X400E<br>G    | 823050            |         | Acier au carbone                 | Électro-galvanisé | 3000mm       | 100mm       |
| WBT100X400S<br>4    | 823053            |         | Acier inoxydable 304 (EN 1.4301) |                   | 3000mm       | 100mm       |
| WBT100X450B<br>A    | 823081            | Noir    | Acier au carbone                 | Revêtement poudré | 3000mm       | 100mm       |
| WBT100X450B<br>G    | 823082            | Noir    | Acier au carbone                 | Électro-galvanisé | 3000mm       | 100mm       |
| WBT100X450E<br>G    | 823080            |         | Acier au carbone                 | Électro-galvanisé | 3000mm       | 100mm       |
| WBT100X450S<br>4    | 823083            |         | Acier inoxydable 304 (EN 1.4301) |                   | 3000mm       | 100mm       |
| WBT100X500B<br>A    | 823061            | Noir    | Acier au carbone                 | Revêtement poudré | 3000mm       | 100mm       |

| Référence catalogue | Référence article | Couleur | Matériau                         | Finition          | Longueur (L) | Hauteur (H) |
|---------------------|-------------------|---------|----------------------------------|-------------------|--------------|-------------|
| WBT100X500B<br>G    | 823062            | Noir    | Acier au carbone                 | Électro-galvanisé | 3000mm       | 100mm       |
| WBT100X500E<br>G    | 823060            |         | Acier au carbone                 | Électro-galvanisé | 3000mm       | 100mm       |
| WBT100X500S<br>4    | 823063            |         | Acier inoxydable 304 (EN 1.4301) |                   | 3000mm       | 100mm       |
| WBT100X600B<br>A    | 823071            | Noir    | Acier au carbone                 | Revêtement poudré | 3000mm       | 100mm       |
| WBT100X600B<br>G    | 823072            | Noir    | Acier au carbone                 | Électro-galvanisé | 3000mm       | 100mm       |
| WBT100X600E<br>G    | 823070            |         | Acier au carbone                 | Électro-galvanisé | 3000mm       | 100mm       |
| WBT100X600S<br>4    | 823073            |         | Acier inoxydable 304 (EN 1.4301) |                   | 3000mm       | 100mm       |
| WBT150X200B<br>A    | 825031            | Noir    | Acier au carbone                 | Revêtement poudré | 3000mm       | 150mm       |
| WBT150X200B<br>G    | 825032            | Noir    | Acier au carbone                 | Électro-galvanisé | 3000mm       | 150mm       |
| WBT150X200E<br>G    | 825030            |         | Acier au carbone                 | Électro-galvanisé | 3000mm       | 150mm       |
| WBT150X200S<br>4    | 825033            |         | Acier inoxydable 304 (EN 1.4301) |                   | 3000mm       | 150mm       |
| WBT150X300B<br>A    | 825041            | Noir    | Acier au carbone                 | Revêtement poudré | 3000mm       | 150mm       |
| WBT150X300B<br>G    | 825042            | Noir    | Acier au carbone                 | Électro-galvanisé | 3000mm       | 150mm       |

| Référence catalogue | Référence article | Couleur | Matériau                            | Finition          | Longueur (L) | Hauteur (H) |
|---------------------|-------------------|---------|-------------------------------------|-------------------|--------------|-------------|
| WBT150X300E<br>G    | 825040            |         | Acier au carbone                    | Électro-galvanisé | 3000mm       | 150mm       |
| WBT150X300S<br>4    | 825043            |         | Acier inoxydable 304<br>(EN 1.4301) |                   | 3000mm       | 150mm       |
| WBT150X400B<br>A    | 825051            | Noir    | Acier au carbone                    | Revêtement poudré | 3000mm       | 150mm       |
| WBT150X400B<br>G    | 825052            | Noir    | Acier au carbone                    | Électro-galvanisé | 3000mm       | 150mm       |
| WBT150X400E<br>G    | 825050            |         | Acier au carbone                    | Électro-galvanisé | 3000mm       | 150mm       |
| WBT150X400S<br>4    | 825053            |         | Acier inoxydable 304<br>(EN 1.4301) |                   | 3000mm       | 150mm       |
| WBT150X450B<br>A    | 825081            | Noir    | Acier au carbone                    | Revêtement poudré | 3000mm       | 150mm       |
| WBT150X450B<br>G    | 825082            | Noir    | Acier au carbone                    | Électro-galvanisé | 3000mm       | 150mm       |
| WBT150X450E<br>G    | 825080            |         | Acier au carbone                    | Électro-galvanisé | 3000mm       | 150mm       |
| WBT150X450S<br>4    | 825083            |         | Acier inoxydable 304<br>(EN 1.4301) |                   | 3000mm       | 150mm       |
| WBT150X500B<br>A    | 825061            | Noir    | Acier au carbone                    | Revêtement poudré | 3000mm       | 150mm       |
| WBT150X500B<br>G    | 825062            | Noir    | Acier au carbone                    | Électro-galvanisé | 3000mm       | 150mm       |
| WBT150X500E<br>G    | 825060            |         | Acier au carbone                    | Électro-galvanisé | 3000mm       | 150mm       |

| Référence catalogue | Référence article | Couleur | Matériau                               | Finition              | Longueur (L) | Hauteur (H) |
|---------------------|-------------------|---------|----------------------------------------|-----------------------|--------------|-------------|
| WBT150X500S<br>4    | 825063            |         | Acier<br>inoxydable 304<br>(EN 1.4301) |                       | 3000mm       | 150mm       |
| WBT150X600B<br>A    | 825071            | Noir    | Acier au<br>carbone                    | Revêtement<br>poudré  | 3000mm       | 150mm       |
| WBT150X600B<br>G    | 825072            | Noir    | Acier au<br>carbone                    | Électro-<br>galvanisé | 3000mm       | 150mm       |
| WBT150X600E<br>G    | 825070            |         | Acier au<br>carbone                    | Électro-<br>galvanisé | 3000mm       | 150mm       |
| WBT150X600S<br>4    | 825073            |         | Acier<br>inoxydable 304<br>(EN 1.4301) |                       | 3000mm       | 150mm       |
| WBT150X900B<br>A    | 825091            | Noir    | Acier au<br>carbone                    | Revêtement<br>poudré  | 3000mm       | 150mm       |
| WBT150X900B<br>G    | 825092            | Noir    | Acier au<br>carbone                    | Électro-<br>galvanisé | 3000mm       | 150mm       |
| WBT150X900E<br>G    | 825090            |         | Acier au<br>carbone                    | Électro-<br>galvanisé | 3000mm       | 150mm       |
| WBT150X900S<br>4    | 825093            |         | Acier<br>inoxydable 304<br>(EN 1.4301) |                       | 3000mm       | 150mm       |

Table 2/2

| Référence catalogue | Référence article | Largeur (W) | Poids unitaire | Certifications                          |
|---------------------|-------------------|-------------|----------------|-----------------------------------------|
| WBT35X60S4          | 821003            | 60mm        | 1.19kg         | CE, CADDY EU WBT,<br>UKCA, CADDY EU WBT |
| WBT35X60BA          | 821001            | 60mm        | 1.2kg          |                                         |
| WBT35X60EG          | 821000            | 60mm        | 1.2kg          | CE, CADDY EU WBT,<br>UKCA, CADDY EU WBT |
| WBT35X100BA         | 821011            | 100mm       | 1.62kg         |                                         |

| Référence catalogue | Référence article | Largeur (W) | Poids unitaire | Certifications                                                      |
|---------------------|-------------------|-------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|
| WBT35X100EG         | 821010            | 100mm       | 1.62kg         | ANOR EU WTB EG S4<br>BG, CE, CADDY EU<br>WBT, UKCA, CADDY EU<br>WBT |
| WBT35X100S4         | 821013            | 100mm       | 1.61kg         | CE, CADDY EU WBT,<br>UKCA, CADDY EU WBT                             |
| WBT35X150BA         | 821021            | 150mm       | 1.76kg         |                                                                     |
| WBT35X150EG         | 821020            | 150mm       | 1.76kg         | CE, CADDY EU WBT,<br>UKCA, CADDY EU WBT,<br>ANOR EU WTB EG S4<br>BG |
| WBT35X150S4         | 821023            | 150mm       | 2.12kg         | CE, CADDY EU WBT,<br>UKCA, CADDY EU WBT                             |
| WBT35X200BA         | 821031            | 200mm       | 2.5kg          |                                                                     |
| WBT35X200EG         | 821030            | 200mm       | 2.5kg          | CE, CADDY EU WBT,<br>UKCA, CADDY EU WBT,<br>ANOR EU WTB EG S4<br>BG |
| WBT35X200S4         | 821033            | 200mm       | 3.04kg         | ANOR EU WTB EG S4<br>BG, CE, CADDY EU<br>WBT, UKCA, CADDY EU<br>WBT |
| WBT35X300BA         | 821041            | 300mm       | 3.42kg         |                                                                     |
| WBT35X300EG         | 821040            | 300mm       | 3.42kg         | CE, CADDY EU WBT,<br>UKCA, CADDY EU WBT,<br>ANOR EU WTB EG S4<br>BG |
| WBT35X300S4         | 821043            | 300mm       | 4.13kg         | ANOR EU WTB EG S4<br>BG, CE, CADDY EU<br>WBT, UKCA, CADDY EU<br>WBT |
| WBT35X400BA         | 821051            | 400mm       | 4.29kg         |                                                                     |
| WBT35X400EG         | 821050            | 400mm       | 4.29kg         | CE, CADDY EU WBT,<br>UKCA, CADDY EU WBT,<br>ANOR EU WTB EG S4<br>BG |

| Référence catalogue | Référence article | Largeur (W) | Poids unitaire | Certifications                                                                            |
|---------------------|-------------------|-------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| WBT35X400S4         | 821053            | 400mm       | 5.22kg         | ANOR EU WTB EG S4<br>BG, CE, CADDY EU<br>WBT, UKCA, CADDY EU<br>WBT                       |
| WBT60X60BA          | 820001            | 60mm        | 2.32kg         |                                                                                           |
| WBT60X60BG          | 820002            | 60mm        | 2.32kg         | ANOR EU WTB EG S4<br>BG, CE, CADDY EU<br>WBT, UKCA, CADDY EU<br>WBT                       |
| WBT60X60EG          | 820000            | 60mm        | 2.32kg         | CE, CADDY EU WBT,<br>UKCA, CADDY EU WBT,<br>ANOR EU WTB EG S4<br>BG                       |
| WBT60X60S4          | 820003            | 60mm        | 2.32kg         | CE, CADDY EU WBT,<br>UKCA, CADDY EU WBT                                                   |
| WBT60X300BG         | 820042            | 300mm       | 5.13kg         | DoP, CADDY EU WBT,<br>ANOR EU WTB EG S4<br>BG, CE, CADDY EU<br>WBT, UKCA, CADDY EU<br>WBT |
| WBT60X300EG         | 820040            | 300mm       | 5.13kg         | CE, CADDY EU WBT,<br>UKCA, CADDY EU WBT,<br>ANOR EU WTB EG S4<br>BG, DoP, CADDY EU<br>WBT |
| WBT60X300S4         | 820043            | 300mm       | 5.13kg         | ANOR EU WTB EG S4<br>BG, CE, CADDY EU<br>WBT, UKCA, CADDY EU<br>WBT, DoP, CADDY EU<br>WBT |
| WBT60X400BA         | 820051            | 400mm       | 6.21kg         |                                                                                           |
| WBT60X400BG         | 820052            | 400mm       | 6.21kg         | DoP, CADDY EU WBT,<br>CE, CADDY EU WBT,<br>UKCA, CADDY EU WBT,<br>ANOR EU WTB EG S4<br>BG |
| WBT60X400EG         | 820050            | 400mm       | 6.21kg         | ANOR EU WTB EG S4<br>BG, CE, CADDY EU<br>WBT, UKCA, CADDY EU<br>WBT, DoP, CADDY EU<br>WBT |

| Référence catalogue | Référence article | Largeur (W) | Poids unitaire | Certifications                                                                |
|---------------------|-------------------|-------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| WBT60X400S4         | 820053            | 400mm       | 6.21kg         | CE, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG                    |
| WBT60X450BA         | 820081            | 450mm       | 6.39kg         |                                                                               |
| WBT60X450BG         | 820082            | 450mm       | 6.39kg         | ANOR EU WTB EG S4 BG, CE, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT                    |
| WBT60X450EG         | 820080            | 450mm       | 6.39kg         | CE, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG, DoP, CADDY EU WBT |
| WBT60X450S4         | 820083            | 450mm       | 6.39kg         |                                                                               |
| WBT60X500BA         | 820061            | 500mm       | 7.35kg         |                                                                               |
| WBT60X500BG         | 820062            | 500mm       | 7.35kg         | ANOR EU WTB EG S4 BG, CE, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT                    |
| WBT60X500EG         | 820060            | 500mm       | 7.35kg         | CE, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG                    |
| WBT60X500S4         | 820063            | 500mm       | 7.35kg         | ANOR EU WTB EG S4 BG, CE, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT                    |
| WBT60X600BA         | 820075            | 600mm       | 8.43kg         |                                                                               |
| WBT60X600BG         | 820076            | 600mm       | 8.43kg         | CE, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG                    |
| WBT60X600EG         | 820074            | 600mm       | 8.43kg         | ANOR EU WTB EG S4 BG, CE, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT                    |

| Référence catalogue | Référence article | Largeur (W) | Poids unitaire | Certifications                                                                |
|---------------------|-------------------|-------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| WBT60X600S4         | 820077            | 600mm       | 8.43kg         | CE, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG, DoP, CADDY EU WBT |
| WBT60X100BA         | 820011            | 100mm       | 2.43kg         |                                                                               |
| WBT60X100BG         | 820012            | 100mm       | 2.43kg         | CE, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT, DoP, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG |
| WBT60X100EG         | 820010            | 100mm       | 2.43kg         | DoP, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG, CE, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT |
| WBT60X100S4         | 820013            | 100mm       | 2.43kg         | CE, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG, DoP, CADDY EU WBT |
| WBT60X150BA         | 820021            | 150mm       | 2.6kg          |                                                                               |
| WBT60X150BG         | 820022            | 150mm       | 2.6kg          | DoP, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG, CE, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT |
| WBT60X150EG         | 820020            | 150mm       | 2.6kg          | CE, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG, DoP, CADDY EU WBT |
| WBT60X150S4         | 820023            | 150mm       | 2.6kg          | ANOR EU WTB EG S4 BG, CE, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT, DoP, CADDY EU WBT |
| WBT60X200BA         | 820031            | 200mm       | 3.33kg         |                                                                               |
| WBT60X200BG         | 820032            | 200mm       | 3.33kg         | DoP, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG |

| Référence catalogue | Référence article | Largeur (W) | Poids unitaire | Certifications                                                                            |
|---------------------|-------------------|-------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| WBT60X200EG         | 820030            | 200mm       | 3.33kg         | ANOR EU WTB EG S4<br>BG, CE, CADDY EU<br>WBT, UKCA, CADDY EU<br>WBT, DoP, CADDY EU<br>WBT |
| WBT60X200S4         | 820033            | 200mm       | 3.33kg         | CE, CADDY EU WBT,<br>UKCA, CADDY EU WBT,<br>ANOR EU WTB EG S4<br>BG, DoP, CADDY EU<br>WBT |
| WBT60X300BA         | 820041            | 300mm       | 5.13kg         |                                                                                           |
| WBT100X100BA        | 823011            | 100mm       | 3.27kg         |                                                                                           |
| WBT100X100BG        | 823012            | 100mm       | 3.27kg         | CE, CADDY EU WBT,<br>UKCA, CADDY EU WBT,<br>DoP, CADDY EU WBT,<br>ANOR EU WTB EG S4<br>BG |
| WBT100X100EG        | 823010            | 100mm       | 3.27kg         | DoP, CADDY EU WBT,<br>ANOR EU WTB EG S4<br>BG, CE, CADDY EU<br>WBT, UKCA, CADDY EU<br>WBT |
| WBT100X100S4        | 823013            | 100mm       | 3.27kg         | CE, CADDY EU WBT,<br>UKCA, CADDY EU WBT,<br>DoP, CADDY EU WBT,<br>ANOR EU WTB EG S4<br>BG |
| WBT100X150BA        | 823021            | 150mm       | 3.45kg         |                                                                                           |
| WBT100X150BG        | 823022            | 150mm       | 3.45kg         | DoP, CADDY EU WBT,<br>ANOR EU WTB EG S4<br>BG, CE, CADDY EU<br>WBT, UKCA, CADDY EU<br>WBT |
| WBT100X150EG        | 823020            | 150mm       | 3.45kg         | CE, CADDY EU WBT,<br>UKCA, CADDY EU WBT,<br>DoP, CADDY EU WBT,<br>ANOR EU WTB EG S4<br>BG |
| WBT100X150S4        | 823023            | 150mm       | 3.45kg         | DoP, CADDY EU WBT,<br>ANOR EU WTB EG S4<br>BG, CE, CADDY EU<br>WBT, UKCA, CADDY EU<br>WBT |


| Référence catalogue | Référence article | Largeur (W) | Poids unitaire | Certifications                                                                |
|---------------------|-------------------|-------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| WBT100X200BA        | 823031            | 200mm       | 4.14kg         |                                                                               |
| WBT100X200BG        | 823032            | 200mm       | 4.14kg         | CE, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT, DoP, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG |
| WBT100X200EG        | 823030            | 200mm       | 4.14kg         | DoP, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG, CE, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT |
| WBT100X200S4        | 823033            | 200mm       | 4.14kg         | CE, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT, DoP, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG |
| WBT100X300BA        | 823041            | 300mm       | 6.15kg         |                                                                               |
| WBT100X300BG        | 823042            | 300mm       | 6.15kg         | DoP, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG, CE, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT |
| WBT100X300EG        | 823040            | 300mm       | 6.15kg         | CE, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT, DoP, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG |
| WBT100X300S4        | 823043            | 300mm       | 6.15kg         | DoP, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG, CE, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT |
| WBT100X400BA        | 823051            | 400mm       | 7.23kg         |                                                                               |
| WBT100X400BG        | 823052            | 400mm       | 7.23kg         | CE, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT, DoP, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG |
| WBT100X400EG        | 823050            | 400mm       | 7.23kg         | DoP, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG, CE, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT |

| Référence catalogue | Référence article | Largeur (W) | Poids unitaire | Certifications                                                                |
|---------------------|-------------------|-------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| WBT100X400S4        | 823053            | 400mm       | 7.23kg         | CE, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT, DoP, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG |
| WBT100X450BA        | 823081            | 450mm       | 7.44kg         |                                                                               |
| WBT100X450BG        | 823082            | 450mm       | 7.44kg         | ANOR EU WTB EG S4 BG, CE, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT                    |
| WBT100X450EG        | 823080            | 450mm       | 7.44kg         | CE, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT, DoP, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG |
| WBT100X450S4        | 823083            | 450mm       | 7.44kg         |                                                                               |
| WBT100X500BA        | 823061            | 500mm       | 8.34kg         |                                                                               |
| WBT100X500BG        | 823062            | 500mm       | 8.34kg         | ANOR EU WTB EG S4 BG, CE, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT                    |
| WBT100X500EG        | 823060            | 500mm       | 8.34kg         | CE, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG                    |
| WBT100X500S4        | 823063            | 500mm       | 8.34kg         | ANOR EU WTB EG S4 BG, CE, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT                    |
| WBT100X600BA        | 823071            | 600mm       | 9.42kg         |                                                                               |
| WBT100X600BG        | 823072            | 600mm       | 9.42kg         | CE, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG                    |
| WBT100X600EG        | 823070            | 600mm       | 9.42kg         | ANOR EU WTB EG S4 BG, CE, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT                    |

| Référence catalogue | Référence article | Largeur (W) | Poids unitaire | Certifications                                                      |
|---------------------|-------------------|-------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|
| WBT100X600S4        | 823073            | 600mm       | 9.42kg         | CE, CADDY EU WBT,<br>UKCA, CADDY EU WBT,<br>ANOR EU WTB EG S4<br>BG |
| WBT150X200BA        | 825031            | 200mm       | 6.01kg         |                                                                     |
| WBT150X200BG        | 825032            | 200mm       | 6.01kg         | CE, CADDY EU WBT,<br>UKCA, CADDY EU WBT                             |
| WBT150X200EG        | 825030            | 200mm       | 6.01kg         | CE, CADDY EU WBT,<br>UKCA, CADDY EU WBT,<br>DoP, CADDY EU WBT       |
| WBT150X200S4        | 825033            | 200mm       | 6.01kg         | CE, CADDY EU WBT,<br>UKCA, CADDY EU WBT                             |
| WBT150X300BA        | 825041            | 300mm       | 7.29kg         |                                                                     |
| WBT150X300BG        | 825042            | 300mm       | 7.29kg         | CE, CADDY EU WBT,<br>UKCA, CADDY EU WBT                             |
| WBT150X300EG        | 825040            | 300mm       | 7.29kg         | CE, CADDY EU WBT,<br>UKCA, CADDY EU WBT,<br>DoP, CADDY EU WBT       |
| WBT150X300S4        | 825043            | 300mm       | 7.29kg         | CE, CADDY EU WBT,<br>UKCA, CADDY EU WBT                             |
| WBT150X400BA        | 825051            | 400mm       | 8.47kg         |                                                                     |
| WBT150X400BG        | 825052            | 400mm       | 8.47kg         | CE, CADDY EU WBT,<br>UKCA, CADDY EU WBT                             |
| WBT150X400EG        | 825050            | 400mm       | 8.47kg         | CE, CADDY EU WBT,<br>UKCA, CADDY EU WBT,<br>DoP, CADDY EU WBT       |
| WBT150X400S4        | 825053            | 400mm       | 8.47kg         | CE, CADDY EU WBT,<br>UKCA, CADDY EU WBT                             |
| WBT150X450BA        | 825081            | 450mm       | 8.68kg         |                                                                     |
| WBT150X450BG        | 825082            | 450mm       | 8.68kg         | CE, CADDY EU WBT,<br>UKCA, CADDY EU WBT                             |
| WBT150X450EG        | 825080            | 450mm       | 8.68kg         | CE, CADDY EU WBT,<br>UKCA, CADDY EU WBT                             |
| WBT150X450S4        | 825083            | 450mm       | 8.68kg         | CE, CADDY EU WBT,<br>UKCA, CADDY EU WBT                             |

| Référence catalogue | Référence article | Largeur (W) | Poids unitaire | Certifications                       |
|---------------------|-------------------|-------------|----------------|--------------------------------------|
| WBT150X500BA        | 825061            | 500mm       | 9.7kg          |                                      |
| WBT150X500BG        | 825062            | 500mm       | 9.7kg          | CE, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT |
| WBT150X500EG        | 825060            | 500mm       | 9.7kg          | CE, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT |
| WBT150X500S4        | 825063            | 500mm       | 9.7kg          | CE, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT |
| WBT150X600BA        | 825071            | 600mm       | 10.65kg        |                                      |
| WBT150X600BG        | 825072            | 600mm       | 10.65kg        | CE, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT |
| WBT150X600EG        | 825070            | 600mm       | 10.65kg        | CE, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT |
| WBT150X600S4        | 825073            | 600mm       | 10.65kg        | CE, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT |
| WBT150X900BA        | 825091            | 900mm       | 15.98kg        |                                      |
| WBT150X900BG        | 825092            | 900mm       | 15.98kg        |                                      |
| WBT150X900EG        | 825090            | 900mm       | 15.98kg        |                                      |
| WBT150X900S4        | 825093            | 900mm       | 15.98kg        |                                      |

## DIAGRAMMES



## AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout

autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**

©2025 nVent. Toutes les marques et tous les logos nVent sont la propriété ou sont sous licence de nVent Services GmbH ou de ses sociétés affiliées. Toutes les autres marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. nVent se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.

Ce document est généré par le système.