


Varistar CP| Montants 19"

Data Solutions



Montant avec incréments réglables. Montage direct sur le cadre des armoires de 600 mm de largeur. Une équerre d'adaptation pour réduction de largeur est nécessaire pour la largeur 800 mm, pour le montage à hauteur partielle, des traverses de profondeur sont requises.

FONCTIONS

Montant 19" avec repérage en U

Réglable en profondeur au pas de 25 mm

Conformément à la norme IEC 60297-1 (DIN 41 494, Partie 1)

SPÉCIFICATIONS

Finition: Revêtement poudré

Type de produit: Montants

Matériau: Acier

Table 1/1

Référence catalogue	Hauteur du rack	Hauteur	Quantité par colis	Couleur	Code couleur
24630-013	42U	2000mm	4	Noir foncé	RAL 9005
24630-015	52U	2450mm	4	Noir foncé	RAL 9005
24630-014	47U	2200mm	4	Noir foncé	RAL 9005

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE