

Varistar CP| Toit plein, avec zones prédécoupées

Data Solutions



Toit avec zones de découpe à micro jonctions. Le joint balai, le protège-arête ou la tôle de protection doivent être choisis dans la gamme d'accessoires.

FONCTIONS

Toit plat avec zones prédécoupées

SPÉCIFICATIONS

Type de produit: Toit baie/bâti
Code couleur: RAL 7021
Matériau: Acier

Table 1/1

Référence catalogue	Largeur	Profondeur	Quantité par colis	Couleur	Type
21630-023	600mm	1200mm	1	Gris foncé	Découpe
21630-005	600mm	1000mm	1	Gris foncé	Découpe
21630-024	800mm	1000mm	1	Gris foncé	Découpe
21630-026	800mm	1200mm	1	Gris foncé	Découpe
21630-458	600mm	800mm	1	Gris foncé	Découpe

Référence catalogue	Largeur	Profondeur	Quantité par colis	Couleur	Type
21630-460	800mm	600mm	1	Gris foncé	Découpe
21630-462	800mm	900mm	1	Gris foncé	Découpe
21630-459	600mm	900mm	1	Gris foncé	Découpe
21630-457	600mm	600mm	1	Gris foncé	Découpe
21630-012	600mm	1100mm	1	Gris foncé	Découpe
21630-461	800mm	800mm	1	Gris foncé	Découpe

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Veillez commander les brosses et les bandeaux d'habillage dans la gamme d'accessoires.

Veillez acheter le kit de mise à la masse séparément.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE