

Manchon de compression



FONCTIONS

Étamé pour prévenir la corrosion

Le cuivre adouci facilite l'opération de sertissage

Contient un bouchon d'arrêt positif pour positionner correctement les câbles à l'intérieur du manchon

SPÉCIFICATIONS

Matériau: Cuivre

Finition: Étamé

Table 1/1

Référence catalogue	Taille de conducteur	Longueur (L)	Type d'outil/de matrice
A2364J	N° 8 plein	36.5mm	Outil de compression manuelle SBT031DJ/aucune matrice requise
A2314J	N° 9 plein	36.5mm	Outil de compression manuelle SBT031DJ/aucune matrice requise
A2367J	3-16" Torsadé	36.5mm	Outil de compression manuelle SBT031DJ/aucune matrice requise
A2363J	N° 6 plein	36.5mm	Outil de compression manuelle SBT031DJ/aucune matrice requise

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Remarque : Chaque manchon permet d'accueillir un toron de liaison de 3/16" à une extrémité. L'autre extrémité du manchon accueille les dimensions de conducteur indiquées dans le tableau ci-dessus.

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE