

Point d'enfoncement du piquet de terre pour piquet de terre, filetage interne sectionnel



FONCTIONS


Point d'enfoncement du piquet de terre fileté à utiliser uniquement avec des piquets de terre filetés internes

SPÉCIFICATIONS

Matériau: Acier

Table 1/1

Référence catalogue	Référence article	À utiliser avec	Longueur (L)	Longueur de filetage (TL)	Diamètre (Ø)	Taille du filetage (TS)
SPK15	710120	Piquets de terre à filetage interne SSR16 et SCR15	42mm	20mm	15 mm	M10
SPK20	710130	Piquet de terre à filetage interne SSR20	51mm	20mm	20 mm	M10



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE