

Mât inférieur ISO_nV



FONCTIONS

À utiliser avec l'assemblage de mât supérieur ISO_nV dans les installations en porte à faux

accueille cinq conducteurs isolés ISO_nV maximum

SPÉCIFICATIONS

Matériau: Aluminium

Table 1/1

Référence catalogue	Longueur (L)	Diamètre (Ø)
ISO _n VMAS _T 11	1.1m	50 mm
ISO _n VMAS _T 24	2.4m	50 mm
ISO _n VMAS _T 37	3.7m	50 mm

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE