


Paire de postes à souder T6 complets pour métallisation de signalisation



FONCTIONS

Ensemble de soudage complet fournissant un moyen commode d'attacher les cavaliers de métallisation à la tête du rail, en travers du joint

La connexion s'effectue dans les limites de l'éclisse

Inclut un nettoyeur de moule

SPÉCIFICATIONS

Type de rail: Sections de rail en T de 85 lb à 141 lb

Table 1/2

Référence catalogue	Référence article	Matériau	Type de borne de liaison	Taille de conducteur	Diamètre extérieur du conducteur, nominal	Longueur de liaison
SBHFT6A		Steel, Graphite, Thermoplastique	Sans tête	Bondstrand 3/16"	4.76mm	165.1mm
SBHFT6C		Steel, Graphite, Thermoplastique	Sans tête	Bondstrand 3/16"	4.76mm	190.5mm
SBHFT6D		Steel, Graphite, Thermoplastique	Sans tête	Bondstrand 3/16"	4.76mm	247.7mm

Référence catalogue	Référence article	Matériau	Type de borne de liaison	Taille de conducteur	Diamètre extérieur du conducteur, nominal	Longueur de liaison
SBTBT6A		Steel, Graphite, Thermoplastique	Languette de 1"	Bondstrand 3/16"	4.76mm	165.1mm
SBTBT6C		Steel, Graphite, Thermoplastique	Languette 3/4"	Bondstrand 3/16"	4.76mm	190.5mm
SBTBT6D	715408	Steel, Graphite, Thermoplastique	Languette de 1"	Bondstrand 3/16"	4.76mm	247.7mm
SBXST6A		Steel, Graphite, Thermoplastique	3/4" XS	Bondstrand 3/16"	4.76mm	165.1mm
SBXST6C	165570	Steel, Graphite, Thermoplastique	3/4" XS	Bondstrand 3/16"	4.76mm	190.5mm
SBXST6D		Steel, Graphite, Thermoplastique	3/4" XS	Bondstrand 3/16"	4.76mm	247.7mm
SBST6X2	222628	Steel, Graphite, Thermoplastique	Languette de 1"	35 mm ² Ropelay	7.75mm	177.8mm
SBHFT6B		Steel, Graphite, Thermoplastique	Sans tête	Bondstrand 5/16"	7.95mm	177.8mm
SBTBT6B		Steel, Graphite, Thermoplastique	Languette de 1"	Bondstrand 5/16"	0.79mm	177.8mm
SBTBT6E		Steel, Graphite, Thermoplastique	Languette de 1"	Bondstrand 5/16"	0.79mm	247.7mm

Table 2/2

Référence catalogue	Référence article	Style de soudeur
SBHFT6A		T6
SBHFT6C		T6
SBHFT6D		T6

Référence catalogue	Référence article	Style de soudeur
SBTBT6A		T6
SBTBT6C		T6
SBTBT6D	715408	T6
SBXST6A		T6
SBXST6C	165570	T6
SBXST6D		T6
SBST6X2	222628	T6
SBHFT6B		T6
SBTBT6B		T6
SBTBT6E		T6

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including diisononyl phthalate, which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE