

Conducteur à épissure non isolé pour la protection contre la foudre



CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Offre un chemin vers le sol pour les courants de foudre

SPÉCIFICATIONS

Détails de la certification: UL® 96

Table 1/2

Référence catalogue	Matériau	Classe de conducteur UL	Type de conducteur	Nombre de fils	Diamètre du fil	Diamètre
LPA102500	Aluminium	Classe I	Tissage lisse	28	1.63mm	13.46 mm
LPA100500	Aluminium	Classe I	Tissage lisse	25	1.63mm	12.7 mm
LPC126R250	Cuivre	Classe II	Ropelay	28	1.63mm	11.94 mm

Table 2/2

Référence catalogue	Longueur	Section transversale	Poids unitaire	Certifications
LPA102500	152.4m	58.31mm ²	0.05 kg	
LPA100500	152.4m	49.98mm ²	0.05 kg	cUL
LPC126R250	76.2m	58.31mm ²	0.17 kg	E202878- Combined_CoC, E202878- Combined_CoC

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

L'unité de poids est exprimée en pied (0,3048 m).

Les longueurs de découpe à la commande (CTO) sont disponibles moyennant des frais supplémentaires.

Équivalence de taille du conducteur (métrique)	
Numéro code produit	Taille de conducteur
LPC134xxx	2/0
LPC136xxx	3/0
LPC137xxx	4/0

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE