



# nVent ERICO Cadweld One Shot, câble à piquet de terre



## CERTIFICATIONS



## DIAGRAMMES



## FONCTIONS

Moule en céramique à usage unique qui élimine la nécessité d'un moule en graphite et d'une armature/presse

Produit une connexion permanente qui ne se desserre pas et résiste à la corrosion

Convient aux piquets de terre standard en acier cuivré, fileté en acier cuivré, en acier entièrement galvanisé et en acier inoxydable

Conforme aux normes NEC®

## SPÉCIFICATIONS

Table 1/2

| Référence catalogue | Référence article | Type de matériau de soudage | Gamme des moules | Diamètre du piquet de terre, nominal | Diamètre du piquet de terre, réel | Connexion, monobrin |
|---------------------|-------------------|-----------------------------|------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|
| NT1181VPLUS         | 165785            | nVent ERICO Cadweld Plus    | NT (ONE SHOT)    | 3/4"                                 | 17.1 - 19.43 mm                   | 50 mm <sup>2</sup>  |
| NX1141G             |                   | Classique                   | NX (ONE SHOT)    | 1/2"                                 | 11.2 - 12.88 mm                   | 10 mm <sup>2</sup>  |
| NX1141GPLUS         | 165786            | nVent ERICO Cadweld Plus    | NX (ONE SHOT)    | 1/2"                                 | 11.2 - 12.88 mm                   | 10 mm <sup>2</sup>  |
| NX1141L             |                   | Classique                   | NX (ONE SHOT)    | 1/2"                                 | 11.2 - 12.88 mm                   |                     |
| NX1141LPLUS         | 165787            | nVent ERICO Cadweld Plus    | NX (ONE SHOT)    | 1/2"                                 | 11.2 - 12.88 mm                   |                     |
| NX1161G             |                   | Classique                   | NX (ONE SHOT)    | 5/8"                                 | 14.1 - 16.13 mm                   | 10 mm <sup>2</sup>  |
| NX1161G1TPLUS       |                   | nVent ERICO Cadweld Plus    | NX (ONE SHOT)    | 5/8"                                 | 14.1 - 16.13 mm                   |                     |
| NX1161GPLUS         | 165788            | nVent ERICO Cadweld Plus    | NX (ONE SHOT)    | 5/8"                                 | 14.1 - 16.13 mm                   | 10 mm <sup>2</sup>  |
| NX1161LPLUS         | 165789            | nVent ERICO Cadweld Plus    | NX (ONE SHOT)    | 5/8"                                 | 14.1 - 16.13 mm                   |                     |
| NX1161V             |                   | Classique                   | NX (ONE SHOT)    | 5/8"                                 | 14.1 - 16.13 mm                   | 50 mm <sup>2</sup>  |
| NX1161VPLUS         | 165790            | nVent ERICO Cadweld Plus    | NX (ONE SHOT)    | 5/8"                                 | 14.1 - 16.13 mm                   | 50 mm <sup>2</sup>  |
| NX1181G             |                   | Classique                   | NX (ONE SHOT)    | 3/4"                                 | 17.1 - 19.43 mm                   | 10 mm <sup>2</sup>  |
| NX1181GPLUS         | 165791            | nVent ERICO Cadweld Plus    | NX (ONE SHOT)    | 3/4"                                 | 17.1 - 19.43 mm                   | 10 mm <sup>2</sup>  |
| NX1181L             |                   | Classique                   | NX (ONE SHOT)    | 3/4"                                 | 17.1 - 19.43 mm                   |                     |
| NX1181LPLUS         | 165792            | nVent ERICO Cadweld Plus    | NX (ONE SHOT)    | 3/4"                                 | 17.1 - 19.43 mm                   |                     |
| NX1181V             |                   | Classique                   | NX (ONE SHOT)    | 3/4"                                 | 17.1 - 19.43 mm                   | 50 mm <sup>2</sup>  |
| NX1181VPLUS         | 165793            | nVent ERICO Cadweld Plus    | NX (ONE SHOT)    | 3/4"                                 | 17.1 - 19.43 mm                   | 50 mm <sup>2</sup>  |

| Référence catalogue | Référence article | Type de matériau de soudage | Gamme des moules | Diamètre du piquet de terre, nominal | Diamètre du piquet de terre, réel | Connexion, monobrin |
|---------------------|-------------------|-----------------------------|------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|
| GR1141G             |                   | Classique                   | GR (ONE SHOT)    | 1/2"                                 | 11.2 - 12.88 mm                   | 10 mm <sup>2</sup>  |
| GR1141GPLUS         | 165750            | nVent ERICO Cadweld Plus    | GR (ONE SHOT)    | 1/2"                                 | 11.2 - 12.88 mm                   | 10 mm <sup>2</sup>  |
| GR1141L             |                   | Classique                   | GR (ONE SHOT)    | 1/2"                                 | 11.2 - 12.88 mm                   |                     |
| GR1141LPLUS         | 165751            | nVent ERICO Cadweld Plus    | GR (ONE SHOT)    | 1/2"                                 | 11.2 - 12.88 mm                   |                     |
| GR1141V             |                   | Classique                   | GR (ONE SHOT)    | 1/2"                                 | 11.2 - 12.88 mm                   | 50 mm <sup>2</sup>  |
| GR1141VPLUS         | 165752            | nVent ERICO Cadweld Plus    | GR (ONE SHOT)    | 1/2"                                 | 11.2 - 12.88 mm                   | 50 mm <sup>2</sup>  |
| GR1161G             |                   | Classique                   | GR (ONE SHOT)    | 5/8"                                 | 14.1 - 16.13 mm                   | 10 mm <sup>2</sup>  |
| GR1161GF            |                   | Classique                   | GR (ONE SHOT)    | 5/8"                                 | 14.1 - 16.13 mm                   | 10 mm <sup>2</sup>  |
| GR1161GPLUS         | 165753            | nVent ERICO Cadweld Plus    | GR (ONE SHOT)    | 5/8"                                 | 14.1 - 16.13 mm                   | 10 mm <sup>2</sup>  |
| GR1161L             |                   | Classique                   | GR (ONE SHOT)    | 5/8"                                 | 14.1 - 16.13 mm                   |                     |
| GR1161LPLUS         | 165754            | nVent ERICO Cadweld Plus    | GR (ONE SHOT)    | 5/8"                                 | 14.1 - 16.13 mm                   |                     |
| GR1161VPLUS         | 165755            | nVent ERICO Cadweld Plus    | GR (ONE SHOT)    | 5/8"                                 | 14.1 - 16.13 mm                   | 50 mm <sup>2</sup>  |
| GR1162C             |                   | Classique                   | GR (ONE SHOT)    | 5/8"                                 | 14.1 - 16.13 mm                   |                     |
| GR1162CPLUS         | 165756            | nVent ERICO Cadweld Plus    | GR (ONE SHOT)    | 5/8"                                 | 14.1 - 16.13 mm                   |                     |
| GR1162G             |                   | Classique                   | GR (ONE SHOT)    | 5/8"                                 | 14.1 - 16.13 mm                   | 70 mm <sup>2</sup>  |
| GR1162GPLUS         | 165757            | nVent ERICO Cadweld Plus    | GR (ONE SHOT)    | 5/8"                                 | 14.1 - 16.13 mm                   | 70 mm <sup>2</sup>  |
| GR1162Q             |                   | Classique                   | GR (ONE SHOT)    | 5/8"                                 | 14.1 - 16.13 mm                   |                     |
| GR1162QPLUS         | 165758            | nVent ERICO Cadweld Plus    | GR (ONE SHOT)    | 5/8"                                 | 14.1 - 16.13 mm                   |                     |

| Référence catalogue | Référence article | Type de matériau de soudage | Gamme des moules | Diamètre du piquet de terre, nominal | Diamètre du piquet de terre, réel | Connexion, monobrin |
|---------------------|-------------------|-----------------------------|------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|
| GR1181G             |                   | Classique                   | GR (ONE SHOT)    | 3/4"                                 | 17.1 - 19.43 mm                   | 10 mm²              |
| GR1181GPLUS         | 165759            | nVent ERICO Cadweld Plus    | GR (ONE SHOT)    | 3/4"                                 | 17.1 - 19.43 mm                   | 10 mm²              |
| GR1181L             |                   | Classique                   | GR (ONE SHOT)    | 3/4"                                 | 17.1 - 19.43 mm                   |                     |
| GR1181LPLUS         | 165760            | nVent ERICO Cadweld Plus    | GR (ONE SHOT)    | 3/4"                                 | 17.1 - 19.43 mm                   |                     |
| GR1181V             |                   | Classique                   | GR (ONE SHOT)    | 3/4"                                 | 17.1 - 19.43 mm                   | 50 mm²              |
| GR1181VPLUS         | 165761            | nVent ERICO Cadweld Plus    | GR (ONE SHOT)    | 3/4"                                 | 17.1 - 19.43 mm                   | 50 mm²              |
| GR1182C             |                   | Classique                   | GR (ONE SHOT)    | 3/4"                                 | 17.1 - 19.43 mm                   |                     |
| GR1182CPLUS         | 165762            | nVent ERICO Cadweld Plus    | GR (ONE SHOT)    | 3/4"                                 | 17.1 - 19.43 mm                   |                     |
| GR1182G             |                   | Classique                   | GR (ONE SHOT)    | 3/4"                                 | 17.1 - 19.43 mm                   | 70 mm²              |
| GR1182GPLUS         | 165763            | nVent ERICO Cadweld Plus    | GR (ONE SHOT)    | 3/4"                                 | 17.1 - 19.43 mm                   | 70 mm²              |
| GR1182Q             |                   | Classique                   | GR (ONE SHOT)    | 3/4"                                 | 17.1 - 19.43 mm                   |                     |
| GR1182QPLUS         | 165764            | nVent ERICO Cadweld Plus    | GR (ONE SHOT)    | 3/4"                                 | 17.1 - 19.43 mm                   |                     |
| GT1141G             |                   | Classique                   | GT(ONCE SHOT)    | 1/2"                                 | 11.2 - 12.88 mm                   | 10 mm²              |
| GT1141GPLUS         | 165765            | nVent ERICO Cadweld Plus    | GT(ONCE SHOT)    | 1/2"                                 | 11.2 - 12.88 mm                   | 10 mm²              |
| GT1141L             |                   | Classique                   | GT(ONCE SHOT)    | 1/2"                                 | 11.2 - 12.88 mm                   |                     |
| GT1141LPLUS         | 165766            | nVent ERICO Cadweld Plus    | GT(ONCE SHOT)    | 1/2"                                 | 11.2 - 12.88 mm                   |                     |
| GT1141V             |                   | Classique                   | GT(ONCE SHOT)    | 1/2"                                 | 11.2 - 12.88 mm                   | 50 mm²              |
| GT1141VPLUS         | 165767            | nVent ERICO Cadweld Plus    | GT(ONCE SHOT)    | 1/2"                                 | 11.2 - 12.88 mm                   | 50 mm²              |

| Référence catalogue | Référence article | Type de matériau de soudage | Gamme des moules | Diamètre du piquet de terre, nominal | Diamètre du piquet de terre, réel | Connexion, monobrin |
|---------------------|-------------------|-----------------------------|------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|
| GT1142GPLUS         |                   | nVent ERICO Cadweld Plus    | GT(ONCE SHOT)    | 1/2"                                 | 11.2 - 12.88 mm                   | 70 mm²              |
| GT1161GPLUS         | 165768            | nVent ERICO Cadweld Plus    | GT(ONCE SHOT)    | 5/8"                                 | 14.1 - 16.13 mm                   | 10 mm²              |
| GT1161L             |                   | Classique                   | GT(ONCE SHOT)    | 5/8"                                 | 14.1 - 16.13 mm                   | 25 mm²              |
| GT1161LF            |                   | Classique                   | GT(ONCE SHOT)    | 5/8"                                 | 14.1 - 16.13 mm                   |                     |
| GT1161LPLUS         | 165769            | nVent ERICO Cadweld Plus    | GT(ONCE SHOT)    | 5/8"                                 | 14.1 - 16.13 mm                   |                     |
| GT1161V             |                   | Classique                   | GT(ONCE SHOT)    | 5/8"                                 | 14.1 - 16.13 mm                   | 35 - 50 mm²         |
| GT1161VF            |                   | Classique                   | GT(ONCE SHOT)    | 5/8"                                 | 15.6 - 16.13 mm                   | 50 mm²              |
| GT1161VPLUS         | 165770            | nVent ERICO Cadweld Plus    | GT(ONCE SHOT)    | 5/8"                                 | 14.1 - 16.13 mm                   | 50 mm²              |
| GT1162C             |                   | Classique                   | GT(ONCE SHOT)    | 5/8"                                 | 14.1 - 16.13 mm                   |                     |
| GT1162CPLUS         | 165771            | nVent ERICO Cadweld Plus    | GT(ONCE SHOT)    | 5/8"                                 | 14.1 - 16.13 mm                   |                     |
| GT1162G             |                   | Classique                   | GT(ONCE SHOT)    | 5/8"                                 | 14.1 - 16.13 mm                   | 70 mm²              |
| GT1162GPLUS         | 165772            | nVent ERICO Cadweld Plus    | GT(ONCE SHOT)    | 5/8"                                 | 14.1 - 16.13 mm                   | 70 mm²              |
| GT1162Q             |                   | Classique                   | GT(ONCE SHOT)    | 5/8"                                 | 14.1 - 16.13 mm                   |                     |
| GT1162QPLUS         |                   | nVent ERICO Cadweld Plus    | GT(ONCE SHOT)    | 5/8"                                 | 14.1 - 16.13 mm                   |                     |
| GT1181G             |                   | Classique                   | GT(ONCE SHOT)    | 3/4"                                 | 17.1 - 19.43 mm                   | 10 mm²              |
| GT1181GPLUS         | 165773            | nVent ERICO Cadweld Plus    | GT(ONCE SHOT)    | 3/4"                                 | 17.1 - 19.43 mm                   | 10 mm²              |
| GT1181LPLUS         | 165774            | nVent ERICO Cadweld Plus    | GT(ONCE SHOT)    | 3/4"                                 | 17.1 - 19.43 mm                   |                     |
| GT1181V             |                   | Classique                   | GT(ONCE SHOT)    | 3/4"                                 | 17.1 - 19.43 mm                   | 50 mm²              |

| Référence catalogue | Référence article | Type de matériau de soudage | Gamme des moules | Diamètre du piquet de terre, nominal | Diamètre du piquet de terre, réel | Connexion, monobrin |
|---------------------|-------------------|-----------------------------|------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|
| GT1181VPLUS         | 165775            | nVent ERICO Cadweld Plus    | GT(ONCE SHOT)    | 3/4"                                 | 17.1 - 19.43 mm                   | 50 mm²              |
| GT1182C             |                   | Classique                   | GT(ONCE SHOT)    | 3/4"                                 | 17.1 - 19.43 mm                   |                     |
| GT1182CPLUS         | 165776            | nVent ERICO Cadweld Plus    | GT(ONCE SHOT)    | 3/4"                                 | 17.1 - 19.43 mm                   |                     |
| GT1182G             |                   | Classique                   | GT(ONCE SHOT)    | 3/4"                                 | 17.1 - 19.43 mm                   | 70 mm²              |
| GT1182GPLUS         |                   | nVent ERICO Cadweld Plus    | GT(ONCE SHOT)    | 3/4"                                 | 17.1 - 19.43 mm                   | 70 mm²              |
| GT1182Q             |                   | Classique                   | GT(ONCE SHOT)    | 3/4"                                 | 17.1 - 19.43 mm                   |                     |
| GT1182QPLUS         |                   | nVent ERICO Cadweld Plus    | GT(ONCE SHOT)    | 3/4"                                 | 17.1 - 19.43 mm                   |                     |
| NT1141G             |                   | Classique                   | NT (ONE SHOT)    | 1/2"                                 | 11.2 - 12.88 mm                   | 10 mm²              |
| NT1141GPLUS         | 165777            | nVent ERICO Cadweld Plus    | NT (ONE SHOT)    | 1/2"                                 | 11.2 - 12.88 mm                   | 10 mm²              |
| NT1141L             |                   | Classique                   | NT (ONE SHOT)    | 1/2"                                 | 11.2 - 12.88 mm                   |                     |
| NT1141LPLUS         | 165778            | nVent ERICO Cadweld Plus    | NT (ONE SHOT)    | 1/2"                                 | 11.2 - 12.88 mm                   |                     |
| NT1141V             |                   | Classique                   | NT (ONE SHOT)    | 1/2"                                 | 11.2 - 12.88 mm                   | 50 mm²              |
| NT1141VPLUS         | 165779            | nVent ERICO Cadweld Plus    | NT (ONE SHOT)    | 1/2"                                 | 11.2 - 12.88 mm                   | 50 mm²              |
| NT1161G             |                   | Classique                   | NT (ONE SHOT)    | 5/8"                                 | 14.1 - 16.13 mm                   | 10 mm²              |
| NT1161G1TPLUS       |                   | nVent ERICO Cadweld Plus    | NT (ONE SHOT)    | 5/8"                                 | 14.1 - 16.13 mm                   |                     |
| NT1161GPLUS         | 165780            | nVent ERICO Cadweld Plus    | NT (ONE SHOT)    | 5/8"                                 | 14.1 - 16.13 mm                   | 10 mm²              |
| NT1161L             |                   | Classique                   | NT (ONE SHOT)    | 5/8"                                 | 14.1 - 16.13 mm                   |                     |

| Référence catalogue | Référence article | Type de matériau de soudage | Gamme des moules | Diamètre du piquet de terre, nominal | Diamètre du piquet de terre, réel | Connexion, monobrin |
|---------------------|-------------------|-----------------------------|------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|
| NT1161LPLUS         | 165781            | nVent ERICO Cadweld Plus    | NT (ONE SHOT)    | 5/8"                                 | 14.1 - 16.13 mm                   |                     |
| NT1161V             |                   | Classique                   | NT (ONE SHOT)    | 5/8"                                 | 14.1 - 16.13 mm                   | 50 mm <sup>2</sup>  |
| NT1161VPLUS         | 165782            | nVent ERICO Cadweld Plus    | NT (ONE SHOT)    | 5/8"                                 | 14.1 - 16.13 mm                   | 50 mm <sup>2</sup>  |
| NT1181G             |                   | Classique                   | NT (ONE SHOT)    | 3/4"                                 | 17.1 - 19.43 mm                   | 10 mm <sup>2</sup>  |
| NT1181GPLUS         | 165783            | nVent ERICO Cadweld Plus    | NT (ONE SHOT)    | 3/4"                                 | 17.1 - 19.43 mm                   | 10 mm <sup>2</sup>  |
| NT1181L             |                   | Classique                   | NT (ONE SHOT)    | 3/4"                                 | 17.1 - 19.43 mm                   |                     |
| NT1181LPLUS         | 165784            | nVent ERICO Cadweld Plus    | NT (ONE SHOT)    | 3/4"                                 | 17.1 - 19.43 mm                   |                     |
| NT1181V             |                   | Classique                   | NT (ONE SHOT)    | 3/4"                                 | 17.1 - 19.43 mm                   | 50 mm <sup>2</sup>  |

Table 2/2

| Référence catalogue | Référence article | Connexion, torsadée                     | Certifications |
|---------------------|-------------------|-----------------------------------------|----------------|
| NT1181VPLUS         | 165785            | 25 mm <sup>2</sup> , 35 mm <sup>2</sup> | UL, cUL        |
| NX1141G             |                   | 10 mm <sup>2</sup>                      | UL, cUL        |
| NX1141GPLUS         | 165786            | 10 mm <sup>2</sup>                      | cUL, UL        |
| NX1141L             |                   | 16 mm <sup>2</sup>                      | UL, cUL        |
| NX1141LPLUS         | 165787            | 16 mm <sup>2</sup>                      | cUL, UL        |
| NX1161G             |                   | 10 mm <sup>2</sup>                      | UL, cUL        |
| NX1161G1TPLUS       |                   | 10 mm <sup>2</sup>                      | UL, cUL        |
| NX1161GPLUS         | 165788            | 10 mm <sup>2</sup>                      | cUL, UL        |

| Référence catalogue | Référence article | Connexion, torsadée                     | Certifications |
|---------------------|-------------------|-----------------------------------------|----------------|
| NX1161LPLUS         | 165789            | 16 mm <sup>2</sup>                      | cUL, UL        |
| NX1161V             |                   | 25 mm <sup>2</sup> , 35 mm <sup>2</sup> | UL, cUL        |
| NX1161VPLUS         | 165790            | 25 mm <sup>2</sup> , 35 mm <sup>2</sup> | cUL, UL        |
| NX1181G             |                   | 10 mm <sup>2</sup>                      | UL, cUL        |
| NX1181GPLUS         | 165791            | 10 mm <sup>2</sup>                      | cUL, UL        |
| NX1181L             |                   | 16 mm <sup>2</sup>                      | UL, cUL        |
| NX1181LPLUS         | 165792            | 16 mm <sup>2</sup>                      | cUL, UL        |
| NX1181V             |                   | 25 mm <sup>2</sup> , 35 mm <sup>2</sup> | UL, cUL        |
| NX1181VPLUS         | 165793            | 25 mm <sup>2</sup> , 35 mm <sup>2</sup> | cUL, UL        |
| GR1141G             |                   | 10 mm <sup>2</sup>                      | UL, cUL        |
| GR1141GPLUS         | 165750            | 10 mm <sup>2</sup>                      | cUL, UL        |
| GR1141L             |                   | 16 mm <sup>2</sup>                      | UL, cUL        |
| GR1141LPLUS         | 165751            | 16 mm <sup>2</sup>                      | UL, cUL        |
| GR1141V             |                   | 25 mm <sup>2</sup> , 35 mm <sup>2</sup> | cUL, UL        |
| GR1141VPLUS         | 165752            | 25 mm <sup>2</sup> , 35 mm <sup>2</sup> | UL, cUL        |
| GR1161G             |                   | 10 mm <sup>2</sup>                      | UL, RUS, cUL   |
| GR1161GF            |                   | 10 mm <sup>2</sup>                      | cUL, UL        |
| GR1161GPLUS         | 165753            | 10 mm <sup>2</sup>                      | UL, cUL        |

| Référence catalogue | Référence article | Connexion, torsadée                      | Certifications |
|---------------------|-------------------|------------------------------------------|----------------|
| GR1161L             |                   | 16 mm <sup>2</sup>                       | cUL, UL        |
| GR1161LPLUS         | 165754            | 16 mm <sup>2</sup>                       | UL, cUL        |
| GR1161VPLUS         | 165755            | 25 mm <sup>2</sup> , 35 mm <sup>2</sup>  | UL, cUL        |
| GR1162C             |                   | 50 mm <sup>2</sup>                       | cUL, UL        |
| GR1162CPLUS         | 165756            | 50 mm <sup>2</sup>                       | UL, cUL        |
| GR1162G             |                   | 70 mm <sup>2</sup>                       | cUL, UL        |
| GR1162GPLUS         | 165757            | 70 mm <sup>2</sup>                       | UL, cUL        |
| GR1162Q             |                   | 95 mm <sup>2</sup> , 120 mm <sup>2</sup> | cUL, UL        |
| GR1162QPLUS         | 165758            | 95 mm <sup>2</sup> , 120 mm <sup>2</sup> | UL, cUL        |
| GR1181G             |                   | 10 mm <sup>2</sup>                       | cUL, UL, RUS   |
| GR1181GPLUS         | 165759            | 10 mm <sup>2</sup>                       | UL, cUL        |
| GR1181L             |                   | 16 mm <sup>2</sup>                       | UL, cUL        |
| GR1181LPLUS         | 165760            | 16 mm <sup>2</sup>                       | cUL, UL        |
| GR1181V             |                   | 25 mm <sup>2</sup> , 35 mm <sup>2</sup>  | UL, cUL        |
| GR1181VPLUS         | 165761            | 25 mm <sup>2</sup> , 35 mm <sup>2</sup>  | UL, cUL        |
| GR1182C             |                   | 50 mm <sup>2</sup>                       | cUL, UL        |
| GR1182CPLUS         | 165762            | 50 mm <sup>2</sup>                       | UL, cUL        |
| GR1182G             |                   | 70 mm <sup>2</sup>                       | UL, cUL        |

| Référence catalogue | Référence article | Connexion, torsadée                      | Certifications |
|---------------------|-------------------|------------------------------------------|----------------|
| GR1182GPLUS         | 165763            | 70 mm <sup>2</sup>                       | cUL, UL        |
| GR1182Q             |                   | 95 mm <sup>2</sup> , 120 mm <sup>2</sup> | UL, cUL        |
| GR1182QPLUS         | 165764            | 95 mm <sup>2</sup> , 120 mm <sup>2</sup> | UL, cUL        |
| GT1141G             |                   | 10 mm <sup>2</sup>                       | cUL, UL        |
| GT1141GPLUS         | 165765            | 10 mm <sup>2</sup>                       | UL, cUL        |
| GT1141L             |                   | 16 mm <sup>2</sup>                       | cUL, UL        |
| GT1141LPLUS         | 165766            | 16 mm <sup>2</sup>                       | cUL, UL        |
| GT1141V             |                   | 25 mm <sup>2</sup> , 35 mm <sup>2</sup>  | UL, cUL        |
| GT1141VPLUS         | 165767            | 25 mm <sup>2</sup> , 35 mm <sup>2</sup>  | cUL, UL        |
| GT1142GPLUS         |                   | 70 mm <sup>2</sup>                       | cUL, UL        |
| GT1161GPLUS         | 165768            | 10 mm <sup>2</sup>                       | cUL, UL        |
| GT1161L             |                   | 16 - 25 mm <sup>2</sup>                  | UL, cUL        |
| GT1161LF            |                   | 16 mm <sup>2</sup>                       | cUL, UL        |
| GT1161LPLUS         | 165769            | 16 mm <sup>2</sup>                       | UL, cUL        |
| GT1161V             |                   | 25 mm <sup>2</sup> , 35 mm <sup>2</sup>  | cUL, UL        |
| GT1161VF            |                   | 25 mm <sup>2</sup> , 35 mm <sup>2</sup>  | UL, cUL        |
| GT1161VPLUS         | 165770            | 25 mm <sup>2</sup> , 35 mm <sup>2</sup>  | cUL, UL        |
| GT1162C             |                   | 50 mm <sup>2</sup>                       | UL, cUL        |

| Référence catalogue | Référence article | Connexion, torsadée                      | Certifications |
|---------------------|-------------------|------------------------------------------|----------------|
| GT1162CPLUS         | 165771            | 50 mm <sup>2</sup>                       | cUL, UL        |
| GT1162G             |                   | 70 mm <sup>2</sup>                       | UL, cUL        |
| GT1162GPLUS         | 165772            | 70 mm <sup>2</sup>                       | cUL, UL        |
| GT1162Q             |                   | 95 mm <sup>2</sup> , 120 mm <sup>2</sup> | UL, cUL        |
| GT1162QPLUS         |                   | 95 mm <sup>2</sup> , 120 mm <sup>2</sup> | cUL, UL        |
| GT1181G             |                   | 10 mm <sup>2</sup>                       | UL, cUL, RUS   |
| GT1181GPLUS         | 165773            | 10 mm <sup>2</sup>                       | UL, cUL        |
| GT1181LPLUS         | 165774            | 16 mm <sup>2</sup>                       | UL, cUL        |
| GT1181V             |                   | 25 mm <sup>2</sup> , 35 mm <sup>2</sup>  | UL, cUL        |
| GT1181VPLUS         | 165775            | 25 mm <sup>2</sup> , 35 mm <sup>2</sup>  | cUL, UL        |
| GT1182C             |                   | 50 mm <sup>2</sup>                       | UL, cUL        |
| GT1182CPLUS         | 165776            | 50 mm <sup>2</sup>                       | UL, cUL        |
| GT1182G             |                   | 70 mm <sup>2</sup>                       | cUL, UL        |
| GT1182GPLUS         |                   | 70 mm <sup>2</sup>                       | UL, cUL        |
| GT1182Q             |                   | 95 mm <sup>2</sup> , 120 mm <sup>2</sup> | UL, cUL        |
| GT1182QPLUS         |                   | 95 mm <sup>2</sup> , 120 mm <sup>2</sup> | cUL, UL        |
| NT1141G             |                   | 10 mm <sup>2</sup>                       | UL, cUL        |
| NT1141GPLUS         | 165777            | 10 mm <sup>2</sup>                       | cUL, UL        |

| Référence catalogue | Référence article | Connexion, torsadée                     | Certifications |
|---------------------|-------------------|-----------------------------------------|----------------|
| NT1141L             |                   | 16 mm <sup>2</sup>                      | UL, cUL        |
| NT1141LPLUS         | 165778            | 16 mm <sup>2</sup>                      | cUL, UL        |
| NT1141V             |                   | 25 mm <sup>2</sup> , 35 mm <sup>2</sup> | UL, cUL        |
| NT1141VPLUS         | 165779            | 25 mm <sup>2</sup> , 35 mm <sup>2</sup> | cUL, UL        |
| NT1161G             |                   | 10 mm <sup>2</sup>                      | UL, cUL        |
| NT1161G1TPLUS       |                   | 10 mm <sup>2</sup>                      | cUL, UL        |
| NT1161GPLUS         | 165780            | 10 mm <sup>2</sup>                      | UL, cUL        |
| NT1161L             |                   | 16 mm <sup>2</sup>                      | cUL, UL        |
| NT1161LPLUS         | 165781            | 16 mm <sup>2</sup>                      | UL, cUL        |
| NT1161V             |                   | 25 mm <sup>2</sup> , 35 mm <sup>2</sup> | cUL, UL        |
| NT1161VPLUS         | 165782            | 25 mm <sup>2</sup> , 35 mm <sup>2</sup> | UL, cUL        |
| NT1181G             |                   | 10 mm <sup>2</sup>                      | cUL, UL        |
| NT1181GPLUS         | 165783            | 10 mm <sup>2</sup>                      | UL, cUL        |
| NT1181L             |                   | 16 mm <sup>2</sup>                      | cUL, UL        |
| NT1181LPLUS         | 165784            | 16 mm <sup>2</sup>                      | UL, cUL        |
| NT1181V             |                   | 25 mm <sup>2</sup> , 35 mm <sup>2</sup> | cUL, UL        |

## INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Un écart peut être requis entre les conducteurs. Voir l'étiquette du moule pour plus d'informations.

## AVERTISSEMENT

---

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

### North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

### Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

### Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE