

# nVent ERICO Railclips, à frapper, conducteurs en parallèle à l'extérieur



## FONCTIONS

Conception martelable

Fixe en sécurité les conducteurs, réduit la maintenance et améliore la sécurité sur les voies

Installation facile et rapide au marteau

S'ajuste à différents profils de rail

Ne nécessite pas la dépose du matériau de ballast

La revêtement propriétaire multi-couches fournit une protection optimale contre la corrosion

## SPÉCIFICATIONS

**Type de rail:** Sections de rail en T de 40 kg à 65 kg


**Matériau:** Ressort acier

Table 1/1

| Référence catalogue | Référence article | Finition                                                                        | Longueur (L) | Largeur (W) | Épaisseur du pied de rail (RFT) | Diamètre (Ø)  |
|---------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|---------------------------------|---------------|
| EM58SN4SH           | 595380            | Revêtement multicouche propriétaire, Cataphoresis and Polyester Black Treatment | 65mm         | 44 mm       | 8 - 14 mm                       | 13.5 - 155 mm |

| Référence catalogue | Référence article | Finition                                                                        | Longueur (L) | Largeur (W) | Épaisseur du pied de rail (RFT) | Diamètre (Ø) |
|---------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|---------------------------------|--------------|
| EM58SN3SH           | 595330            | Revêtement multicouche propriétaire, Cataphoresis and Polyester Black Treatment | 70mm         | 44 mm       | 8 - 14 mm                       | 25 - 28 mm   |

## DIAGRAMMES



## AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

### North America

+1.800.753.9221  
Option 1 – Customer Care  
Option 2 – Technical Support

### Europe

Netherlands:  
+31 800-0200135  
France:  
+33 800 901 793

### Europe

Germany:  
800 1890272  
Other Countries:  
+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:  
+ 86 21 2412 1618/19  
Sydney:  
+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**